

pont pliant

longueur x largeur 785 x 1250 mm,
force 4000 kg, sécurité antichute à
encliquetage automatique contre
renversement accidentel, en
aluminium

Numéro d'article: 985514



Pont pliant

avec sécurité anti-chute

pont pliant




- longueur x largeur 785 x 1250 mm
- force 4000 kg
- sécurité antichute à encliquetage automatique contre renversement accidentel
- à coulissage latéral dans le rail
- en aluminium
- surface de roulement antidérapant
- avec label de sécurité GS

Détails techniques






| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| équipement du poste de travail | moyen de chargement | équipement aide au chargement | sécurité antichute à encliquetage automatique contre renversement accidentel |
| type d'aide au chargement | pont pliant | fonction aide au chargement | à coulissage latéral dans le rail |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|--------------|
| longueur | 785 mm | matériau | aluminium |
| largeur | 1250 mm | surface de roulement | antidérapant |
| différence de hauteur max. | 75 mm | certification | GS |
| charge | 4000 kg | Poids | 31 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520996 |  | glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder ou à cheviller, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 520997 |  | glissière pour pont pliant, longueur 2500 mm, à souder ou à cheviller, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 520998 |  | glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder ou à cheviller, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148637 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite |
| 202880 |  | diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 204206 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 400932 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |