

HSM SECURIO B35 - 4,5 x 30 mm



Artikelnummer	00000000001923111	Eingabebreite	400 mm
EAN	4026631044226	Behälter-/Auffangvolumen	130 l
eclass 7.1	24320706	Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1590
UN/SPSC	44101603	Schnittgeschwindigkeit	80 mm/s
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage	Durchsatzleistung pro h	51 kg
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Schnittbreite	4.5 mm	Leistungsaufnahme	590 W
Partikellänge	30 mm	Spannung	230 V
Schnittart	Partikelschnitt	Frequenz	50 Hz
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1	Breite x Höhe x Tiefe	618 x 870 x 525 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	21-22	Gewicht	54,4 kg
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	24-26	Farbe	weiß
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern		