

Flaschenkarre

Traglast 80 kg, für 1x40/50 l Flasche,
Ladungssicherung durch Zurring,
Gestell mit Lackierung in RAL7043
Verkehrsgrau, Räder mit Luft-
Bereifung



Artikelnummer: 272324

Flaschenkarre





- Traglast 80 kg
- für 1x40/50 l Flasche
- Höhe x Breite 1200 x 520 mm
- passend für Flaschen mit Ø 235 mm
- Ladungssicherung durch Zurring
- Gestell mit Lackierung in RAL7043 Verkehrsgrau
- Mit Bügelgriff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Sicherheitsgriff	nein
Karrentyp	Flaschenkarre	Ladungssicherung	Zurring
Traglast	80 kg	Höhe	1200 mm
Kapazität	1x40/50 l	Breite	520 mm
für Flaschen-Ø	235 mm	Tiefe	530 mm
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
klappbar	nein	Farbe	verkehrsgrau // RAL7043
Bereifung	Luft	Garantie	5 Jahre

Rad-Ø	260 mm	Gewicht	14,35 kg
Stützrad	nein		

Dazu passt auch ...

217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft