

VARIOfit Bordwandwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 560 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 503300



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Bordwandwagen

Bordwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 560 mm
- Ladehöhe 295 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Wände herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie


Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	klappbar	nein
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladehöhe	295 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	560 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Material Plattform	Holz	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Höhe	1015 mm
Aufbauten Funktion	Wände herausnehmbar	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe Aufbauten	200 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
nestbar	nein	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	37 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
--------	---	---

203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg