

Technisch specificatieblad

Roestvaststalen mof V4A

Artikelnr. 2046771



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



A4 Roestvast staal 1.4571
2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2046771
Type	SV20W A4
Omschrijving 1	RVS-verbindingmof
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Dimensie	ø20mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4571
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	15,00 Stuk
Gewicht	3,20 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Roestvaststalen mof V4A

Artikelnr. 2046771



Technische gegevens



Lengte	60,00 mm
Afmeting D	22,20 mm
Afmeting L	60,00 mm
Afmeting M	M20
Afmeting d	20,20 mm
Afmeting t	1,00 mm
Afmeting l	30,00 mm
Uitvoering	plug
voor buisdiameter	20,00 mm
Afmetingen	20
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>