

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60130

Artikelnr. 6021859

OBO
BETTERMANN



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

4 dekselklemmen inbegrepen

Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

Apparatuurinbouw is met de apparaaturoods type 2390 mogelijk




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6021859
Type	WDK60130CW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Dimensie	60x130x2000
Kleur	crèmewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	16 m
Gewicht	135,00 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	130,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	35
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	29
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	26
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel	Ios
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>