



Unsere Ideen bewegen Menschen ...
Our inventions move people ...



Unsere Ideen bewegen Menschen ...
Our inventions move people ...



Bereifung Tyres

Büro für Gestaltung Thorsten Ellermann, Bielefeld



Germany
Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14
D-33829 Borgholzhausen

Phone +49 5425 9402-0
Fax +49 5425 9402-20

www.rolko.com
info@rolko.com

Danmark
Rolko Scandinavia ApS
Suensonvej 2
DK-8600 Silkeborg

Phone +45 87 20 18 88
Fax +45 86 81 86 88

www.rolko.com
RolkoDK@rolko.com

Poland
Rolko Polska Sp.z.o.o.
ul. Paderewskiego 3 b
PL-59400 Jawor

Phone +48 76 870 70 70
Fax +48 76 870 70 20

www.rolko.com
RolkoPL@rolko.com

Netherlands
Rolko Nederland bv
Limburghaven 2b
NL-3433 PK Nieuwegein

Phone +313 02 41 32 30
Fax +313 02 54 16 55

www.rolko.com
RolkoNL@rolko.com

**Bereifung | Tyres
2006**

Ob Luftbereifung, Polyurethanreifen oder ROLKOFILL, hier finden Sie für jeden Einsatzbereich den richtigen Reifen. Neben allen Größen an Standardreifen sind die neuesten Produkte von Schwalbe, Primo, Kenda sowie Saalsportreifen von Continental und Tufo verfügbar. Für den pannensicheren Einsatz bieten wir Polyurethanreifen von Krypton oder Rolkofill Einlagen an. Sondergrößen können mit Polyfill gefüllt werden.

If pneumatic tyres, polyurethane tyres or ROLKOFILL, here you will find the right tyre for every range of use. Besides all sizes of standard tyres there are also the innovations of Swallow, Primo and Kenda as well as indoor sports tyres from Continental and Tufo available.

If puncture proof tyres are required we can offer you polyurethane tyres from Krypton or Rolkofill inserts. Special sizes can be filled with Polyfill.

Alle Maße sind ca.-Angaben.

Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Wir liefern gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

All measures are approx. informations.

Illustrations are not binding. Changings possible.

We deliver as our latest general delivery conditions.



Bereifung | Tyres 2006



Tyres

Inhalt | Content

Decken für Aktivstühle | Tyres for active wheel chairs **4**

Saalsportreifen | Indoor sport tyres **9**

Decken Standard | Tyres standard **10**

Decken für Elektrostühle | Tyres for electric chairs **12**

Schläuche für manuelle Stühle | Tubes for manual chairs **14**

Schläuche für Elektrostühle | Tubes for electric chairs **16**

Pannensichere Einlagen Rolkofill | Puncture proof inserts Rolkofill **17**

Polyurethanreifen | Polyurethane tyres **18**



Weltneuheit! Reifen für „Schwarzfahrer“. Schwarze Reifen ohne dunkle Abriebspuren auf Indoor-Böden. Die neue Gummimischung Black'n'Roll® macht möglich, was bisher unmöglich war: Rollstühle mit schwarzen Reifen. Das extrem robuste Compound hat deutlich weniger Abrieb als die üblichen grauen Reifen. Daher erzielen die Reifen durch die höhere Nutzungsdauer ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

World exclusive! Black tires that leave no unsightly marks. The new Black'n'Roll compound makes the impossible – possible: Wheelchairs with black tires. The extremely durable compound is far more abrasion resistant than ordinary grey colored tires. So the life-cost of these tires is much lower due to a much longer-lasting tread.



Das patentierte Reifendesign mit zwei Profizonen. Schont die Hände! Bei jedem manuellen Antriebsschwung und vor allem beim Bremsen, berühren die Hände das Reifenprofil und die raue Reifenflanke. Nicht selten sind die Folgen: aufgeschuete Haut, Schwielen und schmerzende Hände. Die 2grip®-Lösung: Reifen mit zwei Profizonen. Die Außenzone: Völlig glatt gestaltete Seitenwände - ohne jede Unebenheit wie Dynamoriffelung oder Gravierung. So gleiten die Reifen sanft an den Händen entlang. Die Innenzone: Stark profiliert. Damit die Reifen sicher packen. Griptoptimiert für jedes Gelände.

The patented, asymmetrical tread design that is kind to hands! At each push and particularly when braking the hands contact the tire side wall, so irritated, sore and chaffed hands are often the result. The 2grip® solution: A completely smooth sidewall where all roughness such as dynamo ribs and raised lettering has been removed and the tire tread smoothed off. The result: Hands glide smoothly past the tire.



Das blaue Wunder gegen Pannen! SmartGuard® besteht aus hochelastischem Spezialkautschuk. Selbst eingefahrene Gegenstände, wie Scherben oder Granulat können die Schutzschicht nicht durchdringen. So bietet SmartGuard® ein Maximum an Pannenschutz! Der SmartGuard® Pannenschutzgürtel ist rollwiderstandsneutral. Der Reifen rollt so leicht und komfortabel wie ein normaler Luftreifen.

Out of the blue - puncture protection! Only tires with SmartGuard® protection can be called 'Flat-less'. SmartGuard® is made from a highly elastic, special india rubber. Embedded glass shards or flints cannot work their way through the protective layer, so SmartGuard® offers the maximum in puncture protection! Tires with the SmartGuard® puncture protection belt run as easily as a normal pneumatic tire without a belt.



Marathon Plus Evolution

Zoll Inch	Bar	EI/TRC-Nr. EI/TRC-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1"	10	25-540	D24x1-S-MPE
26x1" (559)	10	25-559	D26x1-559-S-MPE
26x1"	10	25-590	D26x1-S-MPE



DownTown

Zoll Inch	Bar	EI/TRC-Nr. EI/TRC-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1"	10,0	25-540	D24x1-G-DT-SW
24x1.3/8"	5,0	37-540	D24x1.3/8-G-DT



HomeRun

Zoll Inch	Bar	EI/TRC-Nr. EI/TRC-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1"	10,0	25-540	D24x1-G-HR-SW
24x1.3/8"	5,0	37-540	D24x1.3/8-G-HR
26x1"	10,0	25-590	D26x1-G-HR-SW
26x1"	10,0	25-559	D26x1-G-HR-SW-559





2grip

smartguard[®]



Marathon Plus

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
22x1"	10	25-489	D22x1-GS-MP2G
24x1"	10	25-540	D24x1-GS-MP2G
24x1.3/8"	10	37-540	D24x1.3/8-GS-MP2G
26x1" (559)	10	25-559	D26x1-559-GS-MP2G
26x1"	10	25-590	D26x1-GS-MP2G

Stelvio

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
20x1.1/2"	8,5	28-406	D20x1.1/2-S-HS350
26x1"	6,0-8,5	25-559	D26x1.10-S-HS350
26x7/8"	10,0	23-571	D26x7/8-S-HS350
28x7/8"	10,0	23-622	D28x7/8-S-HS350

WildThing

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1.90"	4,5	50-507	D24x1.90-S-WT



2grip



Active

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
22x1"	7,0	25-489	D22x1-H-GSB
24x1"	10,0	25-540	D24x1-H-GSB



PUNCTURE PROTECTION

Active

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
20x1"	7,5	25-451	D20x1-H-G
22x1"	7,5	25-489	D22x1-H-G-SCHWA
24x1"	10,0	25-540	D24x1-H-G-SCHWA



PUNCTURE PROTECTION

Active

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1"	10,0	25-540	D24x1-H-G-SW
26x1"	10,0	25-590	D26x1-H-G-SW-590
26x3/4"	10,0	25-559	D26x3/4-H-G-SW-559



PUNCTURE PROTECTION



Primo

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
22x1"	7,0	25-501	D22x1-GSPRI
24x1"	7,0	25-540	D24x1-GSPRI
24x1.3/8	4,5	37-540	D24x1.3/8-GSPRI
26x1"	7,5	25-590	D26x1-GSPRI
26x1"	7,5	20-559	D26x1-GSPRI-559



Primo Cross Court

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1"	10	25-540	D24x1-H-GS-CC



Primo Passage

Zoll Inch	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1"	7,0	25-540	D24x1-GSPRI-P

Kenda

Zoll Inch	colour	Bar	ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
24x1	blau / blue	7,5	23-540	D24x1-B-K191
24x1	gelb / yellow	7,5	23-540	D24x1-GE-K191
24x1	rot / red	7,5	23-540	D24x1-R-K191
25x1	blau / blue	7,5	23-559	D25x1-B-K191
25x1	gelb / yellow	7,5	23-599	D25x1-GE-K191
25x1	rot / red	7,5	23-599	D25x1-R-K191
26x1	blau / blue	7,5	23-590	D26x1-B-K196
26x1	gelb / yellow	7,5	23-590	D26x1-GE-K196
26x1	rot / red	7,5	23-590	D26x1-R-K196



Reifen für Hallensport


Die hochfeste Karkasse widersteht extremen Beanspruchungen. Es wird empfohlen, den Schlauchreifen auf der Felge zu verkleben.

Tyres for indoor wheelchair sport

Its exceptionally strong carcass withstands the extreme loads. It is recommended to glue the tubular tyre on the rim.

Continental

Zoll Inch	Bar	Art.-Nr. Art.-No.
20x1	10,0	SA20x1-C
22x1	10,0	SA22x1-C
24x1	10,0	SA24x1-C
24x1.1/8	8,0	SA24x1.1/8-C
26x1	10,0	SA26x1-C
26x1.1/8	8,0	SA26x1.1/8-C



TUFO

Zoll Inch	Bar	Art.-Nr. Art.-No.
20x1	16,0	SA20x1-TUFO
22x1	16,0	SA22x1-TUFO
24x1	16,0	SA24x1-TUFO
26x1	16,0	SA26x1-TUFO
26x1.1/8	16,0	SA26x1.1/8-TUFO
28x1.1/8	16,0	SA28x1-TUFO





IS 101

20 x 1.3/8
22 x 1.3/8 (37-501)
24 x 1.3/8



IS 102

22 x 1.3/8 (37-489)
24 x 1.75
26 x 1.75
26 x 1.3/8



IS 104

12.1/2 x 2.1/4



IS 105

24 x 1.3/8



IS 167

12.1/2 x 2.1/4
18 x 1.75



IA-2611

7 x 1.3/4
190 x 51
10 x 2.125
290 x 60
12.1/2 x 2.1/4



V 38

200 x 50



IS 300

6 x 1.1/4
7 x 1.3/4
8 x 1.1/4
200 x 50



IS 302

8.1/2 x 2
10 x 2



IS 304

6 x 1.1/4



SRI-37

24 x 1.3/8



HS 158

12.1/2 x 2.1/4



HS 159

16 x 1.75
20 x 1.75
22 x 1.3/8 (37-498)



HS 228

24 x 1.3/8



HS 231

20 x 2.00



HS 285

20 x 1.90



HS 241

20 x 2.25



HS 242

20 x 2.25

Zoll Inch	colour	Art-Nr Art.-No	Bar	ETRTO-Nr ETRTO-No	Art.-Nr Art.-No	
6x1.1/4"	G	IS 300	2,5	32-86	D150/30-G	
6x1.1/4"	G	IS 304	2,5	32-86	D150/30-G-SL	
7x1.3/4"	G	IS 300	2,5	47-93	D180/45-G-SO	
7x1.3/4"	S	IA-2611	2,5	47-93	D180/45-S-IA-2611	
190x51	S	IA-2611	2,5	-	D190/51-S	
8x1.1/4"	G	IS 300	2,5	32-137	D200/30-G	
8x2" (200 x 50)	G	IS 300	2,5	-	D200/50-G-SO	
8x2" (200 x 50)	G	V 38	2,5	-	D200/50-GBB	
8x2" (200 x 50)	S	IS 300	2,5	-	D200/50-S-I	
8.1/2x2"	G	IS 302	2,5	-	D220/120-50-G4	
10x2"	G	IS 302	2,5	54-152	D250/50-G-I	
10x2"	S	IS 302	2,5	54-152	D250/50-S	
10x2.125"	S	IA-2611	2,5	-	D250/55-S-IA-2611	
290x60	S	IA-2611	2,5	-	D290/60-S	
12.1/2x2.1/4"	G	IS 167	2,5	62-203	D310/55-G-IS167	
12.1/2x2.1/4"	S	IS 167	2,5	62-203	D310/55-S-IS167	
12.1/2x2.1/4"	S	IA-2611	2,5	62-203	D310/55-S-IA-2611	
12.1/2x2.1/4"	mittelverstärkt	G	IS 104	2,5	62-203	D310/55-G-M
12.1/2x2.1/4"	mittelverstärkt	S	IS 104	2,5	62-203	D310/55-S-M
12.1/2x2.1/4"	verstärkt	G	HS 158	2,7	62-203	D310/55-G-V
12.1/2x2.1/4"	verstärkt	S	HS 158	2,7	62-203	D310/55-S-V
16x1.75x2"	G	IS 167	3,5	47-305	D16x1.75-G	
16x1.75x2"	S	IS 167	3,5	47-305	D16x1.75-S	

18x1.75"	S	IS 167	3,0	47-355	D18x1.75-S-IS167	
20x1.3/8"	G	IS 101	4,0	37-451	D20x1.3/8-G	
20x1.75"	G	IS 167	3,0	47-406	D20x1.75-G	
20x1.90"	S	HS 285	3,5	47-406	D20x1.90-S	
20x2.00"	G	HS 231	2,0	54-406	D20x2.00-G-HS231	
20x2.00"	S	HS 231	2,0	54-406	D20x2.00-S-HS231	
20x2.25"	S	HS 241	2,0	57-406	D20x2.25-S	
20x2.25"	Roadster	S	HS 242	2,0	57-406	D20x2.25-SRO
22x1.3/8"	G	IS 102	4,0	37-489	D22x1.3/8-G	
22x1.3/8"	G	HS 159	4,0	37-498	D22x1.3/8-G-498	
22x1.3/8"	G	IS 101	4,0	37-501	D22x1.3/8-G-501	
24x1.3/8"	G	SRI 37	4,0	37-540	D24x1.3/8-G-SO	
24x1.3/8"	Pannenschutz	G	SRI 37	5,0	37-540	D24x1.3/8-SAFE-G
24x1.3/8"	Super Leichtlauf	G	IS 105	3,5	37-540	D24x1.3/8-G-SUP
24x1.3/8"	Spezial	G	HS 228	6,0	37-540	D24x1.3/8-G-AW
24x1.75"	G	IS 102	3,0	47-507	D24x1.75-G	
26x1.3/8"	G	IS 102	4,0	37-590	D26x1.3/8-G	
26x1.75"	S	IS 102	3,0	47-559	D26x1.75-S	

G = Grau S = Schwarz | G = grey S = black



IS 300
2.50-3
2.80/2.50-4
3.00-4 (260 x 85)
3.00-8

IS 305
3.00-4 (260 x 85)


IS 306
3.00-5
3.00-6
4.10/3.50-6
3.00-8
3.00-10

IS 307
4.10/3.50-4
4.10/3.50-5
4.10/3.50-6

IS 308
16 x 2.125
20 x 2.125

IS 309
2.80/2.50-4

IS 311
3.00-4 (260 x 85)
4.00-4
3.00-8



IS 312
5.30/4.50-6
3.00-10
3.50-10

IS 316
4.00-5

IS 318
13 x 5.00-6

IS 319
4.00-8 (400 x 100)


IS 321
2.50-3

IS 322
2.50-6
2.50-8


C 1217
12.1/2 x 2.1/4

Zoll Inch	colour	Ply		Bar	Art.-Nr Art.-No
8.1/2x2"	G	4	IS 302	2,5	D220/120-50-G4
2.50-3"	G	4	IS 300	2,5	D210/65-GR4
2.50-3"	S	4	IS 300	2,5	D210/65-SR4
2.50-3"	G	4	IS 321	2,5	D210/65-GB4
2.50-3"	S	4	IS 321	2,5	D210/65-SB4
2.80/2.50-4"	G	4	IS 300	2,5	D2.80/2.50-4-GR-IS300
2.80/2.50-4"	S	4	IS 300	2,5	D2.80/2.50-4-SR-IS300
2.80/2.50-4"	G	4	IS 309	2,5	D2.80/2.50-4-GB
2.80/2.50-4"	S	4	IS 309	2,5	D2.80/2.50-4-SB
3.00-4" (260 x 85)	G	4	IS 300	2,5	D260/85-GR
3.00-4" (260 x 85)	S	4	IS 300	2,5	D260/85-SR4
3.00-4" (260 x 85)	G	4	IS 311	2,5	D260/85-GB-101
3.00-4" (260 x 85)	S	4	IS 311	2,5	D260/85-SB-101
3.00-4" (260 x 85)	G	4	IS 305	2,5	D260/85-G-Racin
3.00-4" (260 x 85)	S	4	IS 305	2,5	D260/85-S-Racin
4.00-4"	G	4	IS 311	2,5	D4.00-4-GB-IS311
4.00-4"	S	4	IS 311	2,5	D4.00-4-SB-IS311
4.10/3.50-4"	G	4	IS 307	2,5	D4.10/3.50-4-GB
4.10/3.50-4"	S	4	IS 307	2,5	D4.10/3.50-4-SB
3.00-5"	G	4	IS 306	2,5	D3.00-5-G-RAC
4.10/3.50-5"	G	4	IS 307	3,5	D4.10/3.50-5-GB
4.10/3.50-5"	S	4	IS 307	3,5	D4.10/3.50-5-SB
4.00-5"	G	4	IS 316	3,5	D4.00-5-GB
2.50-6"	G	4	IS 322	3,5	D2.50-6-GB
3.00-6"	G	4	IS 306	4,0	D3.00-6-GRAC
4.10/3.50-6"	G	4	IS 306	4,0	D4.10/3.50-6-GRAC
4.10/3.50-6"	G	4	IS 307	3,5	D4.10/3.50-6-GB
4.10/3.50-6"	S	4	IS 307	3,5	D4.10/3.50-6-SB
5.30/4.50-6"	G	4	IS 312	3,5	D5.30/4.50-6-GB-C166
13x5.00-6"	G	4	IS 318	3,5	D13x5.00-6-GB
13x5.00-6"	S	4	IS 318	3,5	D13x5.00-6-SB
12.1/2x2.1/4"	G	4	C 1217	2,7	D310/55-G-C1217
2.50-8"	G	4	IS 322	2,5	D2.50-8-GB4
2.50-8"	S	4	IS 322	2,5	D2.50-8-SB4
3.00-8"	G	4	IS 300	2,5	D3.00-8-GR
3.00-8"	S	4	IS 300	2,5	D3.00-8-SR
3.00-8"	G	4	IS 311	2,5	D3.00-8-GB-V
3.00-8"	S	4	IS 311	2,5	D3.00-8-SB-V
3.00-8"	G	4	IS 306	2,5	D3.00-8-G-Highw
3.00-8"	S	4	IS 306	2,5	D3.00-8-S-Highw
4.00-8"	G	4	IS 319	2,0	D400/100-GB
4.00-8"	S	4	IS 319	2,0	D400/100-SB
3.00-10"	G	4	IS 306	2,5	D3.00-10-G-High
3.00-10"	S	4	IS 306	2,5	D3.00-10-S-High
3.00-10"	G	4	IS 312	2,0	D3.00-10-GB
3.00-10"	S	4	IS 312	2,0	D3.00-10-SB
3.50-10"	G	4	IS 312	2,5	D3.50-10-GB
3.50-10"	S	4	IS 312	2,5	D3.50-10-SB
16x2.125"	G	2	IS 308	3,0	D16x2.125-G
16x2.125"	S	2	IS 308	3,0	D16x2.125-S
20x2.125"	G	2	IS 308	3,0	D20x2.125-G
20x2.125"	S	2	IS 308	3,0	D20x2.125-S

G = Grau S = Schwarz | G = grey S = black




AV gerade | Straight




AV TR4




SV Sclaverand




AV 90/90°




AV 30/90°



AV 90/45°



AV 30/90°



AV 0/30°

Schläuche für Aktivstühle | Tubes for active chairs

Zoll Inch		EITRTO-Nr. EITRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
20x1"	AV	25-451	S20x1-AV
22x1"	AV	25-489/501	S22x1-AV
24x1"	AV	25-540	S24x1-AV
26x1"	AV	25-559	S26x1-559-AV
26x1"	AV	25-559	S26x1-AV
24x1"	SV	25-540	S24x1-SCV
26x1"	SV	25-559	S26x1-559-SCV
26x1"	SV	25-559	S26x1-SCV


Schläuche für Standardstühle | Tubes for standard chairs

Zoll Inch	AV	DINTR-Nr. DINTR-No.	EITRTO-Nr. EITRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.
6x1.1/4"	90/35°	DIN 7768	32-86	S150/30-AV
7x1.3/4" + 200x50	30/90°	AV	-	S200/50-AV-S-INC
7x1.3/8" + 200x50	90/90°	DIN 7768	-	S200/50-AV-N-INC
8x1.1/4"	90/45°	DIN 7768	32-137	S200/30-AV
8x1.1/4"	30/45°	DIN 7768	32-137	S200/30-AV-A-INC
8.1/2x2"	90/35°	DIN 7768	-	S220/120-50-AV
10x2"	45/30°	DIN 7777	54-152	S250/50-AV
10x2"	0/30°	AV 0/30°	54-152	S250/50-AV-0/30
10x2"	90/90°	DIN 7768	54-152	S250/50-AV-W
10x2"	gerade / straight	AV	54-152	S250/50-AV-G
12.1/2x2.1/4"	gerade / straight	AV	62-203	S310/55-AV
12.1/2x2.1/4"	90/90°	DIN 7777	62-203	S310/55-AV-W
16x1.75/2.125"	gerade / straight	AV	47/57-305	S16x1.75-AV
18x1.75"	gerade / straight	AV	47-355	S18x1.75-AV
20x1.3/8"	gerade / straight	AV	37-451	S20x1.3/8-AV
20x1.75/2.125"	gerade / straight	AV	47/57-406	S20x1.75-AV
20x2.00"	gerade / straight	TR 4	47/57-406	S20x2.00-AV
20x2.00"	90/90°	TR 87	45/57-406	S20x2.00-AV-W
20x2.00/2.25"	gerade / straight	TR 4	54/57-406	S20x2.25-AV
22x1.3/8"	gerade / straight	AV	28/40-489/501	S22x1.3/8-AV
24x1.3/8"	gerade / straight	AV	28/37-540/541	S24x1.3/8-AV
24x1.75"	gerade / straight	AV	40/57-489/507	S24x1.75-AV
26x1.3/8"	gerade / straight	AV	37-590	S26x1.3/8-AV
26x1.75"	gerade / straight	AV	40/57-559/584	S26x1.75-AV
28x1.3/8"	gerade / straight	AV	35/47-622/635	S28x1.3/8-AV

Schläuche mit Fahrradventil auf Anfrage | Tubes with bicycle valve on request



AV/TR13



TR87

Zoll Inch	DIN/TR-NG DIN/TR-NG	Art.-Nr Art.-No
2.50-3"	TR 87	S210/65-AV
2.50-4"	TR 87	S2.50-4-AV
3.00-4" (260 x 85)	TR 87	S260/85-AV
3.00-4" (260 x 85)	TR 13	S260/85-AV-G
4.00-4"	TR 87	S4.00-4-AV
4.10/3.50-4"	TR 87	S4.10/3.50-4-AV
4.10/3.50-5"	TR 87	S4.10/3.50-5-AV
2.50-6"	TR 87	S2.50-6-AV-W
3.00-6"	TR 87	S3.00-6-AV
4.10/3.50-6"	TR 87	S4.10/3.50-6-AV
13x5.00-6"	TR 87	S13x5.00-6-AV
13x5.00-6"	TR 13	S13x5.00-6-AV-G
2.50-8"	TR 87	S2.50-8-AV-W
3.00-8"	TR 87	S3.00-8-AV
3.00-8"	TR 13	S3.00-8-AV-G
3.50-8"	TR 87	S3.50-8-AV-W
4.00-8"	TR 13	S400/100-AV
3.00-10"	TR 13	S3.00-10-AV
3.00-10"	TR 87	S3.00-10-AV-W
3.50-10"	TR 87	S3.50-10-AV
2.25-14"	TR 87	S2.25-14-AV
16x2.125"	AV	S16x2.125-AV
20x2.125"	AV	S20x2.125-AV

Felgenbänder | Rim tapes

Zoll Inch	DIN/TR-NG DIN/TR-NG	Art.-Nr Art.-No
12.1/2 x 2.1/4"	24-203-20	FB310/55
20 x 2.00"	16/19-23	FB20x2.00
22 x 1.3/8"	20-489/507-12	FB22x1.3/8
24 x 1.3/8"	18-540-12	FB24x1.3/8
24 x 1.75"	20-489/507-12	FB24x1.75
26 x 1.3/8"	20-590-13	FB26x1.3/8

Felgenbänder aus Polyurethan | Rim tapes in polyurethane

Zoll Inch	DIN/TR-NG DIN/TR-NG	Art.-Nr Art.-No
24 x 1"	25-540	FB-PU24x1
26 x 1"	20-559	FB-PU26x1-559

Rolkofill Einlage, lose | Rolkofill insert, loose

Zoll Inch		DIN/TR-NG DIN/TR-NG	Art.-Nr Art.-No
6x1.1/4"		32-86	FL150/30
8x1.1/4"		32-137	FL200/30
10x2"		54-152	FL250/50
10x2"	verstärkt	54-152	FL250/50-M
12.1/2x2.1/4"	Standard	62-203	FL310/55
12.1/2x2.1/4"	mittelverstärkt	62-203	FL310/55-M
12.1/2x2.1/4"	verstärkt	62-203	FL310/55-V
22x1.3/8"		37-489	FL22x1.3/8
24x1.75"		47-507	FL24x1.75
24x1"		25-540	FL24x1
24x1.3/8"		37-540	FL24x1.3/8
26x1"		25-559	FL26x1-559
26x1"		25-590	FL26x1
26x1.3/8"		37-590	FL26x1.3/8



Rolkofill Einlage mit Decke für 2-tlg. Felge

| Rolkofill insert with tyre for 2-part rim

Zoll Inch	colour		Art.-Nr Art.-No
7x1.3/4"	G	Rille	FL180/45-DG
8x2" (200x50)	G	Rille	FL200/50-DG
8x2" (200x50)	S	Rille	FL200/50-DS
2.50-3"	G	Rille	FL2.50-3-DGR
2.50-3"	G	Block	FL2.50-3-DG
2.80-2.50-4"	G	Rille	FL2.80-2.50-4-DGR
2.80-2.50-4"	G	Military	FL2.80-2.50-4-DG
3.00-4" (260x85)	G	Rille	FL260/85-DGR
3.00-4" (260x85)	G	Block	FL260/85-DGB
3.00-4" (260x85)	S	Rille	FL260/85-DSR
3.00-4" (260x85)	S	Block	FL260/85-DSB
3.00-4" (260x85)	G	Racing	FL260/85-DG-RAC
3.00-4" (260x85)	S	Racing	FL260/85-DS-RAC
4.10/3.50-6"	G	Block	FL4.10/3.50-6-DGB
4.10/3.50-6"	S	Block	FL4.10/3.50-6-DSB
3.00-8"	G	Block	FL3.00-8-DGB
3.00-8"	S	Block	FL3.00-8-DSB
3.00-8"	G	Highway	FL3.00-8-DG-HIGHW
3.00-8"	S	Highway	FL3.00-8-DS-HIGHW



Alternativ für 1-tlg. Felgen
- Polyfill Reifenfüllung

Vor allem für 1-teilige Felgen, auf denen die Montage einer pannensicheren Einlage nicht möglich ist, bieten wir eine Polyfill Reifenfüllung an. Hierbei handelt es sich um ein flüssiges Polyurethan-Kunststoff-Gemisch, das durch das Ventil in den Reifen gepumpt wird und einen hochelastischen Gummikern bildet. Mit Polyfill kann jede beliebige Reifengröße gefüllt werden.

Alternative for 1-part rims – Polyfill tyre filling


Primarily for 1-part rims on which the assembly for puncture proof insert isn't possible, we offer you a Polyfill tyre filling. It consists of a liquid polyurethane-plastic mixture which will be pumped through the valve into the tyre and gets an elastic rubber core. Polyfill can be used for any size of tyre.

G = Grau S = Schwarz | G = grey S = black



RC

10 x 2"
12.1/2 x 2.1/4"
3.00 - 4
4.00 - 8



WC

18 x 1.3/8"
20 x 1.3/8"
22 x 1"
22 x 1.3/8"
24 x 1"
24 x 1.3/8"
26 x 1"



KDB

16 x 1.75"
20 x 1.75"
24 x 1.75"



KLB

24 x 1.0"
24 x 1.3/8"
26 x 1.3/8"



PYR

22 x 1"
24 x 1"
26 x 1"



KB

22 x 1.3/8"



EWC

12.1/2 x 2.1/4"



EWCX

16 x 2.125"



XP

3.00 - 4"



KN

3.00 - 8"



SCOOTY

3.00 - 4"



M

12.1/2 x 2.1/4"

Zoll Inch	colour						ETRTO-Nr. ETRTO-No.	Art.-Nr. Art.-No.	
10x2"	G	RC			28	50	42	54-152	PU-54-152GRC28
12.1/2x2.1/4"	G	RC			28	46	50	57-203	PU-57-203-GRC28
12.1/2x2.1/4"	G	EWC			28	46	50	57-203	PU-57-203GEWC28
12.1/2x2.1/4"	G	M			28	50	45	57-203	PU-57-203-G-M28
12.1/2x2.1/4"	G	EWC			44	63	52	62-203	PU-67-203GEWC44
16x1.75"	G	KDB			25	37	25	47-305	PU-47-305GKDB25
16x2.00"	G	RC			26	40	40	50-305	PU-50-305GRC
16x2.125"	G	EWCX			26	56	43	57-305	PU-57-305GEWCX
18x1.3/8"	G	WC			21	32	24	37-400	PU-37-400GWC121
20x1"	G	WC			16-18	23	19	25-451	PU-25-451GWC16
20x1.3/8"	G	WC			22	32	24	37-451	PU-37-451GWC122
20x1.3/8"	G	KB			21	32	24	37-441	PU-37-451GKB121
20x1.75"	G	KDB			25	37	25	47-406	PU-47-406GKDB25
20x2.125"	G	EWCX			29	57	45	57-406	PU-57-406GEWCX
22x1"	G	WC			21	25	20	25-489	PU-25-489GWC121
22x1"	G	WC			16-18	23	19	25-489	PU-25-489GWC16
22x1"	G	PYR			21	27	12	25-489	PU-25-489GPYR21
22x1.3/8"	G	WC			21	32	24	37-489	PU-37-489GWC121
22x1.3/8"	G	KB			21	32	24	37-489	PU-37-489GKB121
22x1.3/8"	G	WC			21	32	24	37-501	PU-37-501GWC121
22x1.3/8"	G	KB			21	32	24	37-501	PU-37-501GKB121
24x1"	G	WC			16	22	20	25-540	PU-25-540GWC116
24x1"	G	WC			20	25	20	25-540	PU-25-540GWC120
24x1"	S	WC			20	25	20	25-540	PU-25-540SWC120
24x1"	G	KLB			20	25	20	25-540	PU-25-540GKLB120
24x1"	G	PYR			21	27	12	25-540	PU-25-540GPYR21
24x1.3/8"	G	WC			21	32	24	37-540	PU-37-540GWC121
24x1.3/8"	G	KLB			21	32	24	37-540	PU-37-540GKLB21
24x1.75"	G	KDB			25	37	25	47-507	PU-47-507GKDB25
26x1"	G	WC			19	25	20	25-559	PU-25-559GWC119
26x1"	G	WC			22	25	20	25-590	PU-25-590GWC22
26x1"	G	PYR			21	27	12	25-590	PU-25-590GPYR21
26x1.3/8"	G	KLB			22	30	26	37-590	PU-37-590GKLB22
26x1.75"	G	KDB			25	37	25	47-559	PU-47-559GKDB25
2.50-3"	G	EWC			44	65	60		PU-R210/65-GEWC
2.80/2.50-4"	G	EWC			46	57	50		PU-R2.80/2.50-4
3.00-4" (260 x 85)	G	RC			55	80	72		PU-R260/85-GR
3.00-4" (260 x 85)	G	XP			55	77	68		PU-R260/85-GB
3.00-4" (260 x 85)	S	XP			55	77	68		PU-R260/85-SB
3.00-4" (260 x 85)	G	SCOOTY			56	87	75		PU-R260/85-GSCO
3.00-8"	G	KN			40	62	58		PU-3.00-8-GB
3.00-8"	S	KN			40	62	58		PU-3.00-8-SB
4.00-8"	G	RC			65	90	82		PU-R400/100GR
4.00-8"	S	RC			65	90	82		PU-R400/100SR
4.00-8"	G	Block			65	89	82		PU-R400/100GB
4.00-8"	S	Block			65	89	82		PU-R400/100SB

G = Grau S = Schwarz | G = grey S = black