

Artikelnummer: 144409

Kurzbeschreibung: Ledstoepbord WindPro, A1, weerbestendig, aan beide zijden bruikbaar, met wielen, 650-1300 lux, polycarbonaat, grijs

Langbeschreibung: Ledstoepbord WindPro, A1, weerbestendig, aan beide zijden bruikbaar, met wielen, 650-1300 lux, polycarbonaat, grijs: De LED-klantstopper WindPro, die aan beide zijden kan worden gebruikt en een grijze kleurcode heeft, is geschikt voor DIN A1 posters. Zowel het deksel als het frame met stabiele standaard en de achterkant zijn gemaakt van robuust polycarbonaat. De afmetingen zijn B 740 x D 630 x H 1223 mm. Dankzij de uitstekende weerbestendigheid is het ideaal voor gebruik buitenshuis, de geïntegreerde rollen maken een snelle verplaatsing mogelijk. De 192 geïntegreerde, witte LED's met speciaal behandelde acrylplaten plaatsen de reclamemedi die erin zijn ondergebracht altijd in het juiste, homogene licht en trekken de aandacht. De verlichting kan naar behoefte worden in- en uitgeschakeld via de geïntegreerde knevelschakelaar. Daarnaast maakt de LED-klantstopper WindPro een eenvoudige aanpassing van de gewenste lichtintensiteit mogelijk. Kies de Eco-modus voor 650 tot 700 lux of de Intensieve modus voor 1200 tot 1300 lux. U ontvangt de LED-klantstopper WindPro met 3 jaar garantie inclusief een transporthulp en een afstandsbediening.

Meer details:

- LED-klantstopper in DIN A1 formaat
- Kan aan beide zijden gebruikt worden
- Weerbestendig, dus ideaal voor gebruik buitenshuis
- Met knevelschakelaar
- Eenvoudige overschakeling van Eco-modus naar Intensieve modus
- Homogene verlichting dankzij speciaal behandelde acrylaatplaten
- Frame met stabiele standaard
- Geïntegreerde wielen maken comfortabel, mobiel gebruik mogelijk
- Levering inclusief transporthulp en afstandsbediening
- Type verlichting: LED (192 stuks)
- Lichte kleur: 6500 k, wit
- Lichtwaarden: 650-700 lux (Eco-instelling) of 1200-1300 lux (Intensieve instelling)
- Vermogen: 9 W (Eco-instelling) of 18 W (Intensieve instelling)
- Materiaal deksel, frame en achterkant: Polycarbonaat (PC)
- Kleur: grijs
- Afmetingen: B 740 x D 630 x H 1223 mm
- gewicht: 35,1 kg
- 3 jaar garantie

