

**Artikelnummer:** 155126

**Kurzbeschreibung:** Werkbank type 71251-1, B 1250 x D 700 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Typ 71251-1: <b>2 laden 2 x 180 mm 2 x 180 mm</b>[ul]<li> Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied</li><li> Modulair systeem met solide werkbankvoeten en onderstelcontainers (B 580 x D 650 mm)</li><li> Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm</li><li> Deuren: openingsbreedte 180-°, zelfsluitende veerscharnieren</li><li> Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels</li><li> Griprails volledig geïntegreerd</li><li> Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010)</li><li> Oppervlaktebelasting: max. 1.000 kg voor onderstelcontainer en werkbankbodem of max. 750 kg voor 2 werkbankbodems</li><li> Levering: volledig gemonteerd</li>[ul]

