

Artikelnummer: 309025

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/42 Triplex, draagvermogen 1400 kg



Langbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/42 Triplex, draagvermogen 1400 kg: De Pramac LX 14/42 Triplex elektrische meeloopstapelaar is de professionele oplossing voor dagelijks gebruik in magazijn- en transporttoepassingen. Met een hefvermogen van 1400 kg biedt de Pramac LX 14/42 Triplex elektrische meeloopstapelaar LX 14/42 ook ergonomisch geplaatste bedieningsfuncties op de voetgangerskop. De Pramac LX 14/42 Triplex elektrische meeloopstapelaar, met een smalle breedte van 800 mm, is ideaal voor dagelijks gebruik tussen rekken en productiehallen. Met een laadvermogen tot 1400 kg vervoert de Pramac LX 14/42 Triplex elektrische meeloopstapelaar met een rijsnelheid van 6 km/u in magazijnen en transporten. Het centrale aandrijf wiel en de zijwaartse steunwielen zijn volledig beschermd in het stalen chassis. En de accu is ook veilig dankzij een robuuste ABS-afdekking. De aandrijfschakelaar en de bedieningselementen van de elektrische meeloopstapelaar Pramac LX 14/42 Triplex zijn ergonomisch geplaatst op de kop van de meeloopstapelaar en kunnen gelijktijdig worden bediend. De bediening van de proportioneel bediende hef- en daalfunctie is kinderspel dankzij een optimaal zicht op de vorken en een optische hefhoogte-indicator. Meer details:

- Centraal aandrijf wiel en zijwaartse steunwielen zijn volledig beschermd in het stalen chassis.
- Robuuste ABS-batterijklep
- Ergonomisch geplaatste bedieningselementen
- Optimaal zicht op de vorken
- Optische hefhoogteweergave
- Draagvermogen: 1400 kg
- Slag: 4110 mm
- Vork lengte/vork breedte: 1150 / 170 mm
- Rijden met/zonder belasting: 6 km/u
- Vermogen van de tractiemotor: 1,2 kW
- buitenafstand van de vork: 560 mm
- Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 dwars op een pallet: 2380 mm.
- Draaicirkel: 1613 mm
- Afmetingen: L 1966 x B 800 mm

