



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Clip-Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TCP
Geräteanwendung	Kabelschelle und Nagel
Bohrdurchmesser	5,5 mm
Minimale Bohrtiefe	25 mm
Nageldurchmesser	1,2...3 mm
Material	PS (Polystyrol)

### Zusatzmerkmale

Farbton	Gelb
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Durchmesser	7,5 mm
Länge	25 mm

### Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,0005 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	4,8 cm
VPE 1 Länge	18,0 cm
VPE 1 Gewicht	0,5 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	3000
VPE 2 Höhe	100,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	207,0 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

---

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---