

# DATENBLATT

## Spleißbox teilbestückt LC OM4 ausziehbar 12 Kuppl.



### Beschreibung

Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen  
 Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen  
 Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar  
 Metallgehäuse ausziehbar  
 Frontblende verschraubt  
 Kunststoffkupplungen  
 Kabeleinführungen rückseitig

### Allgemeine Daten

Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Kupplungen	LC
Ausziehbar	ausziehbar
Mit Frontplatte	Ja
Faserklasse	OM4
Mit Pigtails	Nein

### Kabelaufbau

Faserart	Multimode 50/125
----------	------------------

### Abmessungen

Höhe	44,5 mm
Tiefe	244,0 mm
Breite	483,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox teilbestückt LC OM4 ausziehbar 12 Kuppl.

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B61901.4OM4	Spleißbox teilbestückt LC OM4 ausziehbar 4 Kuppl.	12	grau	4	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	violett
B61901.6OM4	Spleißbox teilbestückt LC OM4 ausziehbar 6 Kuppl.	12	grau	6	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	violett
B61901.12OM4	Spleißbox teilbestückt LC OM4 ausziehbar 12 Kuppl.	12	grau	12	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	violett
B61901.24OM4	Spleißbox teilbestückt LC OM4 ausziehbar 24 Kuppl.	24	grau	24	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	violett

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

