


Magnetspule VACC-S18-A1-1A

Teilenummer: 562907

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Spulenkennwerte	24V AC: 5VA 24V DC: 3,5W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	530 g
Elektrischer Anschluss	Stecker nach EN 175301-803 Form A
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Magnetspule	PA Stahl