

ECO GENUINO 122

ECO GENUINO 122 BN-NB
#312215

Energie-
sparender
DC/EC Motor



Formschön. Kostbar. Luftgewaltig.
Handwerkliche Perfektion und edle Materialien
zeichnen den ECO GENUINO aus.



6 STUFEN



WINTER/
SOMMER



MAX. 16 m²

Niedrige Stufe auch
im Winter garantiert
„zugfrei“


**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

- Modell ECO GENUINO 122 für Büro- und Wohnräume bis 16 m².
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung.
- 3 Flügel gefräst aus schichtverleimtem Massivholz.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 12°.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume und Schrägen (Seite 143).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO B #86201** (S. 133).

Maße in mm



*Maß mit gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	3,2 - 11,3
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Größe Ø (cm)	122
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	50 - 144
Gewicht (kg)	6,8

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 75 - 145 mm

Weitere technische Daten auf den Seiten 122 und 126



ECO GENUINO 122

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügelfarbe
122 BN-NB	312215	Chrom gebürstet	Massivholz Nussbaum gebeizt
122 BN-NT	312216	Chrom gebürstet	Massivholz natur
122 MG-NB	312221	Messing gebürstet	Massivholz Nussbaum gebeizt
122 MG-NT	312222	Messing gebürstet	Massivholz natur

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügelfarbe
122 MS-NB	312217	Lack matt schwarz	Massivholz Nussbaum gebeizt
122 MS-NT	312218	Lack matt schwarz	Massivholz natur
122 MW-NB	312220	Lack matt weiß	Massivholz Nussbaum gebeizt
122 MW-NT	312219	Lack matt weiß	Massivholz natur