



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Headlight HD200B

Hochwertige, spritzwassergeschützte Stirnlampe mit 3W LED und 1.5W COB LED, 185 Lumen

### Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- Hochwertige LED-Technik mit superhellen 3W LED und COB-LED für optimale Ausleuchtung
- Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 72g)
- Elastisches Kopfband inkl. Aufhängehaken und Trillerpfeife
- Kopfband abnehmbar zum Waschen
- Schutzgrad IP44 (gegen Spritzwasser geschützt)
- Vier Leuchtfunktionen: 100% High Power Modus | 100% 3W LED | 100% COB LED | 30% COB LED
- Helligkeit | Leuchtdauer: 3W LED 100% + COB LED 100%: 185lm | 3h, 3W LED 100%: 130lm | 5.5h, COB LED 100%): 125lm | 10h, COB LED (30%): 45lm | 15h
- Leuchtweite: 3W LED 50m | COB-LED 15m
- Inkl. 3x Micro AAA Alkaline-Batterien
- 3 Jahre ANSMANN-Garantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



100%/30% Leuchtkraft



Einstellbarer Kopf



Spritzwassergeschützt



inklusive Batterien



**Artikelnummer:** 1600-0198  
**Lieferumfang:** Headlight, Kopfband, 3 Micro AAA Alkaline-Batterien  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (215 × 135 × 285 mm)



### Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	50 m
Lichtstrom	185 Lumen
Schutzart	IP44
Leuchtdauer	17 Std.
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03
Farbe	schwarz / rot
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 70 °C