



ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, mit Verteilerfeld EINBAUSATZ FUER EINBAUGERAETE, RAL 9016, IP44, und Reihenklemmen  
Hutschienenabstand 150mm SK2, H=800 B=300 T=140

Ausführung	
Ausführung des Deckels	geschlossen
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse II
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	9010
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
spezielle Produkteigenschaft	Aufputz
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein
Anzahl der DIN-Montageschienen	3
Anzahl der Reihen	5
Mechanischer Aufbau	
Höhe	800 mm
Breite	300 mm
Tiefe	140 mm
Einbautiefe	140 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	36
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten / je DIN-Montageschiene	12
Nettogewicht	9,23 kg
Material / des Gehäuses	Stahl
allgemeine Produktzulassung	

[Bestätigungen](#)



### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1082-3KK11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1082-3KK11>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1082-3KK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1082-3KK11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



