ZARGES

Stufenstehleiter

Nova B

Aufstieg beidseitig, 2 x 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Holmlänge 1,37 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 203464











ZARG

ZARGES Stufenstehleiter Nova B

Ausführung D, A, CH, F

Aufstieg beidseitig

Stufenstehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,37 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Aus Aluminium
- Gewicht 12,4 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional





• 10 Jahre Garantie

Technische Details				
Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein	
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt	
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	Sicherheitsbügel	nein	
Material	Aluminium	Spreizsicherung	ja	
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig	
Länge Holm	1,37 m	Ablageschale	nein	
Arbeitshöhe	2,75 m	Treppengängig	nein	
Stufen Anzahl	2 x 6	Norm	DIN EN 131 professional	
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Garantie	10 Jahre	
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	12,4 kg	
klappbar	ja			

Dazu passt auch			
149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe	
215546	Hoo.	Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß	
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenkund 2 Bockrollen	
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9	
523826	1-11	Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss	
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE	