

Aktenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 2000 x 300 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 224708

Archiv- und Lagersteckregal

Komplettregal, 1 Grundfeld + 1 Anbaufeld

Aktenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

- Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 2000 x 300 mm
- Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
- Fachtiefe 290 mm
- 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen
- Im Raster von 26 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja
Regaltyp	Aktenregal	Höhenverstellraster Ebene	26 mm

Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	beidseitig
Regalfeld	Komplettregal	Material	Stahl
Regalfeld Anzahl	2 Stück	Fachtiefe	290 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstatt, Archiv	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2100 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	2000 mm	Ordnerhöhen	6 Stück
Tiefe	300 mm	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	200 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1200 kg	Gewicht	42 kg
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden		

Zubehör

224709



Aktenregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1000 x 300 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau