

**C+P**

## **Akkuladeschrank**

**Serie 89 BASIC**

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, Elektroausstattung:  
Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

**Artikelnummer: 228444**



## **C+P Akkuladeschrank Serie 89 BASIC**

### **mit innovativem Elektrowannenboden**

Akkuladeschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit 3 Schubladen, 1 Elektrowannenboden, 3 Böden
- Elektroausstattung: Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
- 4 Ebene(n) mit Stahlböden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Türöffnungswinkel 180 °
- Muldengriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau Kunststoffgleiter
- Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

## Technische Details

|                       |   |                           |                       |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Möbeltyp              | Schrank                                     | Oberfläche Front          | einbrennbeschichtet   |
| Schranktyp            | Akkuladeschrank                             | Farbe Korpus              | lichtgrau // RAL7035  |
| Türtyp                | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster           | Farbe Front               | enzianblau // RAL5010 |
| Höhe                  | 1950 mm                                     | Schließsystem             | Zylinderschloss       |
| Breite                | 930 mm                                      | Unterbau                  | Gleiter               |
| Tiefe                 | 500 mm                                      | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm                 |
| Schrank Ausstattung   | 3 Schubladen, 1 Elektrowannenboden, 3 Böden | Farbe Boden               | lichtgrau // RAL7035  |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück                                     | Oberfläche Boden          | verzinkt              |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden                                  | abschließbar              | ja                    |
| Traglast Fachboden    | 70 kg                                       | Auszugsführung            | mit Teleskopschiene   |
| Schubladen Anzahl     | 3 Stück                                     | Auszug                    | 100 %                 |
| Traglast Auszug       | 50 kg                                       | Türöffnungswinkel         | 180 °                 |
| Steckerplätze Anzahl  | 5 Stück                                     | Griff                     | Muldengriff           |
| Anschluss             | Schutzkontaktstecker                        | WEEE-Registrierungsnummer | DE68052883            |
| Elektroausstattung    | Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V   | WEEE-Geräteart            | Großgerät KAT 4       |
| Material              | Stahl                                       | Marke laut EAR-Register   | C+P                   |
| Oberfläche Korpus     | einbrennbeschichtet                         | Gewicht                   | 78,367354434 kg       |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 228525 |  | Moosgummimatte, Höhe x Breite x Tiefe 3 x 750 x 435 mm, In schwarz  |
| 228526 |  | Elektro-Einlegeboden für Akkuladeschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 228527 |  | Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, inklusive Klebeband  |