

WSM

Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 800 x 1000 x 550 mm, 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen



Artikelnummer: 240210

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 800 x 1000 x 550 mm
- 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 500 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- Mit niedriger Stellbügel
- Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der TR 6102 des ADFC

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	800 mm	Einstellwinkel	90 °
Länge	1000 mm	Werbefläche	nein
Tiefe	550 mm	Material	Stahlrohr
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Durchmesser Rohr	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2	Farbe Ständer	silber
Nutzung	einseitig	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Stellbügel Ausführung	niedrig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	500 mm	Norm	TR 6102 des ADFC
Ständer Ausstattung	Anlehnbügel, Befestigungsösen für Diebstahlsicherung	Gewicht	19,8 kg