




Technische Daten

04.12.2023

Wellrohre
IWS Polyamid 6

IWS13

Artikelnummer: 169-22130



Material:	Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +120 °C
Ø D:	12.7 mm
Innen Ø (ID):	12.7 mm
Außen Ø (OD):	15.8 mm
Min. Biegeradius (R):	35 mm
Nennmaß Ø:	13 mm
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB, FMVSS 302
Halogenfrei:	Ja
Länge (L):	50 m



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.