

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 708 - EURO-TRIX®



Wasserschlauch für universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen. Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil. LABS-, Trennmittel- und fettfrei.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt

Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig

Druckträger: synthetische Garne

Temperaturbereich: von -20 °C bis +100 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
708-13-40	13 x 3,5	40	15 / 45	0,265	MT	4006918109138
708-16-40	16 x 3,8	40	15 / 45	0,360	MT	4006918109169
708-19-40	19 x 4,0	40	15 / 45	0,435	MT	4006918109190
708-25-40	25 x 4,5	40	15 / 45	0,580	MT	4006918109251
708-13-20ke	13 x 3,5	40	15 / 45	5,500	ST	4006918109800
708-13-40ke	13 x 3,5	40	15 / 45	11,000	ST	4006918109817
708-13-40ke1	13 x 3,5	40	15 / 45	11,000	ST	4006918109145
708-19-20ke	19 x 4,0	40	15 / 45	9,000	ST	4006918109824
708-19-40ke	19 x 4,0	40	15 / 45	17,500	ST	4006918109831
708-25-40ke	25 x 4,5	40	15 / 45	23,500	ST	4006918109848

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG