

**Artikelnummer:** 401282

**Kurzbeschreibung:** Opbouwframe voor aanbouwtafel  
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI,  
1750 mm, resedagroen

**Langbeschreibung:** Opbouwframe voor aanbouwtafel  
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI,  
H 2100 mm: Dit Manuflex-opbouwframe is geschikt voor  
aanbouwtafels van de serie Universal Standard en Professional  
Standard met een diepte van 700 mm. Het Manuflex-  
opbouwframe heeft een totale hoogte van 2100 mm. Dit Manuflex-opbouwframe is  
ontworpen om het werkoppervlak voor aanbouwtafels van de serie Universal Standard en  
de Professional Standard uit te breiden met een diepte van 700 mm. Het Manuflex-  
opbouwframe dient voor het gebruik van het werkblad boven het tafelblad of de werkbank.  
Met een totale hoogte van 2100 mm biedt het Manuflex-opbouwframe u een bruikbare  
hoogte van 1500 mm. Het Manuflex-opbouwframe is 60 mm breed en 55 mm diep,  
inclusief het beslag voor bevestiging aan het tafelframe. Het bestaat uit een opbouwframe  
met kruisstabilisatiebalk. De componenten zijn allemaal van hoge kwaliteit gepoedercoat  
en bestaan uit 30 mm geperforeerd profielstaal aan drie zijden. De hoogte van de  
geperforeerde en gegroefde platen en de legbordhouder kan in stappen van 30 mm  
worden versteld en kan zo individueel worden ingesteld voor het bevestigen van  
gereedschappen, apparaten of lampen. Het Manuflex-opbouwframe draagt een totale last  
van 120 kg. Houd er rekening mee dat u voor het gebruik van het opbouwframe een  
aanbouwtafel uit de bovenstaande serie nodig hebt. Meer details: Voor het gebruik van  
het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwframes maken van een inpaktafel of  
werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap, uitrusting of  
werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm  
(afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale  
hoogte: 2100 mm Voor aanbouwtafels van de systemen Universal Standard en  
Professional Standard, diepte 700 mm 1 opbouwframe en 1 kruisstabilisatiebalk incl.  
bevestigingsbeslag Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd  
aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar  
Draagvermogen: 120 kg Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen

