

Artikelnummer: 97307

Kurzbeschreibung: Etagewagen, laadvlak L 1000 x B 600 mm, 3 etages

Langbeschreibung: Etagewagen met 3 etages: De etagewagen is van een gelaste staalconstructie gemaakt. De legplanken zijn gemaakt van mdf in beukendecor en liggen in een ijzeren hoekframe. Daardoor heeft elke legplank een 15 mm hoge rand. Het draagvermogen van beide wagens bedraagt max. 250 kg. De etagewagen is met elk 2 zwenk- en 2 bokwielen met

rubberen wielen en rollagers uitgevoerd. Beide zwenkwielletjes hebben een rem volgens EN 1757-3. Deze wagen is bijzonder geschikt als u een grote vracht op de bovenste plank wilt vervoeren. **Andere kleuren op aanvraag.**

- Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)
- Draagvermogen: 300 kg
- Hoogte duwbeugel: 810 mm
- Diameter wiel: 125 mm
- 3 etages: buitenafm. (bxl) 500 x 990 mm, laadoppervlak (bxl) 490 x 790 mm, etagehoogte 190/505/820 mm, gewicht 28 kg
- 3 etages: buitenafm. (bxl) 600 x 1190 mm, laadoppervlak (bxl) 590 x 990 mm, etagehoogte 190/505/820 mm, gewicht 36 kg

