



Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP

100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grau

Part No.: **317108**

EAN-13: 0766623317108 | UPC: 766623317108

Premiumqualität für höchste Netzwerkanprüche und bis zu 10 Gbit/s

Mit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen wie Server-zu-Server-Kommunikation und Backbone-Verbindungen. Gegenüber den 250 MHz von Cat6, erhöht Cat6a die elektrischen Spezifikationen auf 500 MHz. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum-sorglos-Paket ab.

Halogenfreie LS0H-Ummantelung für Brandschutz

Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Merkmale:


- Cat6A (Augmented Category 6)
- Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
- 500 MHz
- Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
- Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
- Übertragungsbereich bis zu 100 m
- Konform mit T568A- und T568B-Standards
- Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
- Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate • CE • RoHS • REACH • Material: Polypropylen,

halogenfrei

- GHMT-zertifiziert
- 100% Kupfer
- AWG 28
- Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")





Model Shown: #743136