



Opis:

Przyłącze węża z gwintem zewnętrznym R 1" x 3/4" (R 1/2" x 19 mm), z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych (HDPE), kolor naturalny, do podłączania węża do zbiorników

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- z gwintem rurowym $\varnothing d3 = R 1"$ – gwint zewnętrzny
- Średnica zewnętrzna tulejki $d1 = 19 \text{ mm}$ lub 3/4" (strefa wtykania)
- $l = 52 \text{ mm}$

Informacje:

Produkt

Numer produktu	531600
GTIN	4007228705782
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	10

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,01

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	10
D x S x W (mm)	250 x 250 x 170

Masa brutto OJ (kg)	0,1
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	144
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

kartony/warstwa	18
Masa (kg)	164,0