




Nourrices à carburant PREMIUM (NU) 5 L jaune, homologation NU, PE-HD, accessoire rouge



Description:

Nourrices à carburant PREMIUM, 5 L, jaune, PE-HD avec homologation NU pour le transport d'essence, de diesel et d'autres matières dangereuses

- conforme aux exigences de sécurité les plus élevées, robuste et résistant aux chocs
- une haute qualité offrant une très faible perméation (sans odeur)
- fabrication contrôlée par le TÜV et convient pour E10
- avec tube de sortie dans le corps de la nourrice pour les véhicules à moteur diesel équipés d'un système anti-erreur de carburant (réf. 819100), noir
- y compris tube de sortie et raccord fileté imperdable avec sécurité enfant, rouge
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- pas de particules de rouille et conductivité thermique inférieure par rapport aux nourrices métalliques
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- accessoires et pièces de rechange distincts disponibles, par exemple systèmes de remplissage de sécurité, tuyaux de sortie, étiquettes pour substance dangereuse (306100)
- N° d'homologation UN 3H1/Y/120/..D/BAM 15505-huen
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- t = profondeur = 147 mm b = largeur = 265 mm h = hauteur = 247 mm Couple de serrage : Serré à la main

Informations:

Article

Numéro d'article	800600
GTIN	4007228800609
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	12

Couleur	jaune
Volume en l	5
Poids (kg)	0,53
T x B x H (mm)	147 x 265 x 247

Suremballage

Contenu en morceaux	12
T x B x H (mm)	805 x 605 x 270

Poids par récipient (kg)	7,22
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	16
Nombre de couches	8

Carton par étage	2
Poids (kg)	135,52

L x B x H (m)

1,2 x 0,8 x 2,31