

Artikelnummer: 157090

Kurzbeschreibung: Lampe LED Lightbar Matrix, besonders bruchfest, Leuchtdauer 40000 h, 3990 Lumen

Langbeschreibung: Lampe LED Lightbar Matrix, besonders bruchfest, Leuchtdauer 40000 h, in 2 Varianten: Mit der Lampe LED-LightBar Matrix verfügen Sie über den optimalen Ersatz für Neonröhren. Die einzelnen Matrix-Modelle erfreuen mit einem exzellenten Lichtdesign, einer hohen Qualität und langen Leuchtdauer von 40.000 Stunden. Sie wurden eigens für den Einsatz in Lagerhallen, Werkstätten und Laboren konzipiert und leuchten Service-Arbeitsplätze und Reparaturwerkstätten punktgenau aus. Ein cleveres Befestigungskonzept ermöglicht die Kombination von bis zu fünf Leuchten, die Sie in Stufen zu 10-Grad verstellen können. Durch ihr sicheres Aluminiumgehäuse sind alle Modelle der LED-LightBar bruchfest und auch durch Schläge von Gabelstaplern nicht zu erschüttern. Das Modell Matrix ist 120 cm lang und in Schwarz ausgeführt. Weitere Details: LED-LightBar Matrix Lebensdauer: 40 000 h Besonders bruchfest Schutzklasse: IP54 Material: Aluminium Variante 1: Farbtemperatur 4000 k, 44 Watt, Nutzlichtstrom: 3990 lm, Effizienz: 90 lm/W, Maße: B 1200 x T 50 x H 50 mm, Gewicht: 2,25 kg Variante 2: Farbtemperatur 6000 k, 44 Watt, Nutzlichtstrom: 4444 lm, Effizienz: 101 lm/W, Maße: B 1.200 x T 50 x H 50 mm, Gewicht 2,25 kg



EAN/GTIN: 4010477000492