

Artikelnummer: 308687

Kurzbeschreibung: Silobehälter Typ SG 375, Einfahrtaschen, Inhalt 375 Liter, blau RAL 5012

Langbeschreibung: Silobehälter Typ SG 375, Einfahrtaschen, Inhalt 375 Liter, lackiert: Der Silobehälter Typ SG 375 hat einen lackierten Rahmen aus Profilstahl. Mit seinem Scherenverschluss ist die Entleerung von 375 Litern Schüttgut einfach und sicher. Der Silobehälter Typ SG 375 ist ausgestattet mit einem Spezial-Handhebel-Scherenverschluss von 300 x 300 mm. So erfolgt die Entleerung von rund 375 Litern Schüttgut einfach und sicher. Mit seinem 1010 mm großen Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung erleichtert der Silobehälter auch das Befüllen mit Schüttgut. Der Rahmen aus Profilstahl ist in fünf unterschiedlichen Farben erhältlich. Auch Sonderausführungen wie Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar. Die zwei Einfahrtaschen des Silobehälters Typ SG 375 ermöglichen einen einfachen Transport und sind im Innenmaß 175 mm breit und 65 mm hoch. Für ein platzsparendes Stapeln des Silobehälters sorgen die praktischen Stapelecken am Behälter. Technische Details: Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm Rahmen aus Profilstahl, lackiert Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung Mit Einfahrtaschen Inhalt: 375 l Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm Einfahrtaschen-Innenmaße: B 175 x H 65 mm Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm Maße: L 1090 x B 860 x H 1170 mm Eigengewicht: 116 kg Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar



EAN/GTIN: 4052462013766