

XCOAST

570469

570463

570464

570465

WiFi Steckdose / Innen

DE FR HR SI HU ES IT

QUICK START GUIDE



App

D Quick Start Guide

Erste Schritte:

- Bitte beachten Sie, dass dies eine Kurzanleitung ist, die Sie mit dem Produkt vertraut machen und bei Ihren ersten Schritten begleiten wird.

- Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter folgendem QR Code:

Oder geben Sie diese URL im Browser ein:

<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme dieses Artikel sorgfältig durch.

- **Achtung:** Bitte verwenden Sie dieses Gerät nur in geschlossenen Räumen. Es ist nicht zur Anwendung im Freien geeignet.



Lieferumfang

Artikelnummer 570469

- 1x WiFi Steckdose
- 1x Quick Start Guide

Artikelnummer 570463

- 2x WiFi Steckdose
- 1x Quick Start Guide

Artikelnummer 570464

- 4x WiFi Steckdose
- 1x Quick Start Guide

Artikelnummer 570465:

- 1x WiFi 3er-Steckdosenleiste
 - 1x Quick Start Guide
-

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Nur in geschlossenen Gebäuden verwenden.
 - Nicht neben Heiz- oder Hitzequellen betreiben. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
 - Feuchtigkeit, Überhitzung und Verschmutzung vermeiden! Nur in trockener Umgebung verwenden.
 - Nicht verschlucken, Erstickungsgefahr.
 - Dieser Artikel ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck benutzen.
 - Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
 - Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
 - Nicht in Bereichen verwenden, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
 - Starke Erschütterungen und Herunterfallen vermeiden.
 - Jede Veränderung an diesem Artikel ist untersagt und führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche.
 - Von Kindern fern halten (auch Verpackungsmaterial / Erstickungsgefahr).
 - Gerät und Verpackung gemäß der gültigen Entsorgungsvorschriften entsorgen.
 - Gerät nicht außerhalb der angegebenen Leistungsparameter betreiben.
 - Verwendung nur in Versorgungsnetzen gemäß der Beschreibung auf der Verpackung.
 - Gerät nicht mit anderen in Reihe schalten.
 - Extrem große kapazitive Lasten können zur Zerstörung des Geräts führen.
 - Nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten verwenden.
 - Das Produkt darf nicht eigenmächtig gewartet werden. Auch Reperaturen sind am Gerät nicht eigenmächtig durchzuführen. Wartungsarbeiten sind von Fachpersonal auszuführen.
-



ACHTUNG

- Keine wärmeerzeugenden Endgeräte wie beispielsweise Radiatoren oder Heizdecken über diesen Artikel verwenden. Brandgefahr/Verletzungsgefahr.
 - Gerät aus der Steckdose ziehen, wenn es länger nicht benutzt wird.
 - Zum Abschalten den Ein/Aus Schalter am Gehäuse verwenden. Alternativ Gerät einfach aus der Steckdose ziehen, um es vom Netz zu trennen.
 - Zulässige Gesamtaufnahme beim Anschließen mehrerer Verbraucher an eine Mehrfachsteckdose nicht überschreiten.
 - Keine motorgetriebenen Endgeräte mit diesem Produkt betreiben. Verletzungsgefahr!
 - Keine Geräte mit diesem Produkt betreiben, die ein rotierendes Teil oder ein Werkzeug antreiben. Verletzungsgefahr!
 - Der Betrieb dieses Geräts darf nur an einer dafür zugelassenen Steckdose erfolgen.
 - Nur in geschlossenen Räumen verwenden. Nicht zur Anwendung im Freien geeignet.
 - Endgeräte, die nach Verwendung Wärme entwickeln, von diesem Produkt trennen.
-

ACHTUNG

Für 570469, 570463, 570464:

Maximal 3680W Gesamtausgangsleistung

Für 570465:

Maximal 3450W Gesamtausgangsleistung

Artikel nie außerhalb seiner Leistungsgrenzen einsetzen.



ACHTUNG - Gefahr durch Elektrizität



- Produktgehäuse nicht öffnen.
- Produkt im Falle einer Beschädigung nicht weiter verwenden.
- Wartung nur durch Fachpersonal. Produkt niemals selbst reparieren.
- Bei Beschädigung des AC-Adapters oder eines Kabels, Produkt nicht weiter betreiben.

Pflege

- Artikel bei Reinigung und Nichtgebrauch immer vom Netz trennen.
 - Zur Reinigung ein fusselfreies, leicht feuchtes Tuch verwenden.
 - Keine aggressiven Reiniger verwenden.
 - Es darf kein Wasser in das Produkt eindringen.
-

Technische Daten

570469, 570463, 570464, 570465	
Eingangsspannung	230V ~, 50 Hz
Ausgangsspannung	230V ~, 50 Hz
Maximale Anschlussleistung 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Maximale Anschlussleistung 570465	15 A, 3450 W
Frequenzband	2,4 GHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	< 100 mW

570465

USB - Ausgangsspannung	5V
USB - Maximale Ausgangsleistung	3,1A

Information zur HF-Expositionsbelastung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den geltenden Grenzwerten zum Schutz vor hochfrequenter Energie (HF-Energie).

Anleitung:

Dieser Artikel ist ein Smart Home Produkt. Für eine korrekte und vollständige Funktionsweise wird ein WLAN Empfang mit 2,4 GHz Frequenz benötigt. Der Empfang muss auch am Einsatzort des Produkts zur Verfügung stehen. Ohne WLAN Empfang können Sie die „smarten“ Funktionen und die App Steuerung nicht nutzen.

Laden Sie die App „Smart Life“ aus dem Google Play Store oder dem Apple Store herunter.

Download mit Hilfe eines QR Codes:



Hinweis: Dieses Smart Home Produkt kann mithilfe einer Vielzahl von Android- oder iOS-Apps mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Dabei können personenbezogene Daten (Sensordaten wie z.B. Standortdaten etc.) verarbeitet werden. Wir sind weder Entwickler noch Betreiber dieser Apps und haben so weder Einfluss noch Zugriffsmöglichkeiten auf die dabei verarbeiteten Daten. Bitte lesen Sie vor jeder Installation einer App die im App-Store hinterlegten Datenschutzinformationen des jeweiligen Betreibers sorgfältig durch.

D Quick Start Guide

Gerät einrichten:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend mit Strom versorgt wird. Verbinden Sie das Gerät dazu mit einer leicht zugänglichen Steckdose.
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, sollte es schnell blinken. Dies bedeutet, dass es bereit zum Koppeln ist. Falls es nicht schnell blinkt, drücken Sie den Schalter am Gerät für ca. 5 Sekunden bis die LED beginnt zu blinken.

Hinweis: Sollte das Gerät beim ersten Einschalten nicht blinken, können Sie es zurücksetzen, indem Sie es fünf Mal hintereinander aus- und wieder einschalten (5x aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken). Dieser Vorgang setzt das Gerät zurück. Alle alten Einstellungen gehen dabei verloren.

Es gibt mehrere Wege das Gerät mit der Smart Life App zu verbinden. Alle Methoden setzen voraus, dass Sie vorab der Smart Life App alle Zugriffsrechte (speziell Bluetooth, WLAN und Standort) gewährt haben sowie zuvor einen Benutzer (bzw. Zuhause) in der App anlegen.

Die App erkennt automatisch, dass ein kopplungsbereites Smart Home Produkt in ihrer Nähe eingeschaltet wurde. Eine entsprechende Benachrichtigung in der App wird angezeigt. Tippen Sie nun in der App auf „Hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen zur WLAN Einrichtung.

Hinzuzufügende Geräte: 1




Smart Plug

Hinzufügen

Gerät einrichten:

Das Smart Home Produkt befindet sich nur dann im Pairing (Kopplung-) Modus, wenn die LED schnell blinkt!

- Sie können das Gerät manuell hinzufügen. Tippen Sie dazu in der App Smart Life auf das blaue „Plus“ Symbol:



- Wählen Sie nun Ihr entsprechendes Produkt aus
 - Folgen Sie den Anweisungen zur WLAN Einrichtung.
-

Manuell hinzufügen

Elektrisch

Steckdose

Beleuchtung



Sicherheits-
sensor

Steckdose
(BLE+Wi-Fi)

Steckdose
(Wi-Fi)

Steckdose
(Zigbee)

Gerät einrichten:

- Geben Sie nun die Zugangsdaten Ihres 2,4 GHz WLAN Netzwerks ein, damit das Produkt sich mit Ihrem WLAN verbindet.



Wi-Fi Name



Geben Sie den WLAN-Namen manuell ein oder aktivieren Sie die Standortberechtigung, um WLAN-Geräte in der Nähe automatisch zu erfassen [Berechtigungen genehmigen](#)



Passwort

Gerät einrichten:

- Nun überträgt die Smart Life App Ihre WLAN Daten an das Smart Home Produkt, damit sich das Smart Home Produkt mit dem Internet verbinden kann.
- Sie können Ihrem Gerät mit dem „Stift“ Symbol einen Namen zuweisen. Ebenso können Sie das Gerät ebenfalls einem Raum oder aber einer Gruppe zuweisen.
- Die Gruppen Steuerung ermöglicht es mehrere Geräte auf einmal zu steuern.
- Tippen Sie abschließend auf „Fertigstellung“.



Rechtliche Hinweise

XLYNE Smarte Steckdose

PN: 570465, 570463, 570464, 570469

Copyright © 2023 XLYNE GmbH

Diese Hinweise sind durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Sie werden ohne jegliche Gewährleistung von der XLYNE GmbH veröffentlicht. Diese Hinweise dürfen weder als Ganzes noch in Teilen ohne die schriftliche Genehmigung der XLYNE GmbH kopiert, reproduziert, übersetzt oder in anderer Form mit elektronischen oder mechanischen Mitteln übertragen werden. Dazu gehören auch das Speichern, Aufzeichnen und Fotokopieren.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die XLYNE GmbH, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.xlyne.com einsehbar.



Haftungsausschluss

Die XLYNE GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:



Elektrische und elektronische Produkte und Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Mehr dazu ist im entsprechenden Landesrecht geregelt. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Regelungen hin. Mit dem Recycling leisten Sie einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Germany

Support:
www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

"Google and Google Play are trademarks of Google LLC."

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XCOAST

570469

570463

570464

570465

Prise WiFi / Intérieur

DE FR HR SI HU ES IT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



App

Premières étapes:

- Veuillez noter qu'il s'agit d'un guide de démarrage rapide qui vous permettra de vous familiariser avec le produit et vous accompagnera lors de vos premières étapes.
- Vous trouverez un mode d'emploi détaillé en ligne en cliquant sur le code QR suivant :

Ou saisissez cette URL dans votre navigateur

<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet article.
- **Attention** : Veuillez utiliser cet appareil uniquement dans des locaux fermés. Il n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.



Contenu de la livraison

Numéro d'article 570469

- 1x Prise WiFi
- 1x Guide de démarrage rapide

Numéro d'article 570463

- 2x Prise WiFi
- 1x Guide de démarrage rapide

Numéro d'article 570464

- 4x Prise WiFi
- 1x Guide de démarrage rapide

Numéro d'article 570465:

- 1x multiprise WiFi à 3 prises
- 1x Guide de démarrage rapide

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



- Utiliser uniquement dans des bâtiments fermés.
 - Ne pas utiliser à côté de sources de chauffage ou de chaleur. Éviter l'exposition directe au soleil.
 - Évitez l'humidité, la surchauffe et l'encrassement ! Utiliser uniquement dans un environnement sec.
 - Ne pas avaler, risque d'étouffement.
 - Cet article est destiné à un usage privé uniquement. Utiliser uniquement pour l'usage prévu.
 - Hors tension uniquement lorsque la prise est débranchée.
 - Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
 - Ne pas utiliser dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
 - Éviter les chocs violents et les chutes.
 - Toute modification de cet article est interdite et entraîne l'annulation de tout droit de garantie.
 - Tenir hors de portée des enfants (y compris les matériaux d'emballage / risque d'étouffement).
 - Éliminer l'appareil et son emballage conformément aux réglementations en vigueur en matière d'élimination des déchets.
 - Ne pas utiliser l'appareil en dehors des paramètres de performance spécifiés.
 - Utiliser uniquement dans des réseaux d'alimentation conformément à la description figurant sur l'emballage.
 - Ne pas connecter l'appareil en série avec d'autres.
 - Des charges capacitatives extrêmement élevées peuvent entraîner la destruction de l'appareil.
 - Ne pas utiliser en combinaison avec des appareils médicaux.
 - Les réparations ne doivent pas être effectuées de manière individuelle. Les opérations de maintenance doivent être effectuées par un personnel qualifié.
-

ATTENTION

- N'utilisez pas de dispositifs terminaux produisant de la chaleur, tels que des radiateurs ou des couvertures chauffantes, au-dessus de cet article. Risque d'incendie/de blessure.



- Débranchez l'appareil de la prise de courant s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
 - Utilisez l'interrupteur marche/arrêt sur le boîtier pour éteindre l'appareil. Sinon, débranchez simplement l'appareil de la prise de courant pour le débrancher.
 - Ne pas dépasser la consommation totale autorisée lors du raccordement de plusieurs consommateurs à une prise multiple.
 - Ne pas utiliser de terminaux motorisés avec ce produit. Risque de blessure !
 - Ne pas utiliser d'appareils entraînant une pièce rotative ou un outil avec ce produit. Risque de blessure !
 - Cet appareil ne doit être utilisé que sur une prise de courant homologuée.
 - Utilisez uniquement dans des locaux fermés. Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
 - Débranchez de ce produit tout équipement terminal qui dégage de la chaleur après utilisation.
-

ATTENTION

Pour 570469, 570463, 570464:

Puissance de sortie totale maximale de 3680W

Pour 570465:

Puissance de sortie totale maximale de 3450W

Ne jamais utiliser l'article en dehors de ses limites de capacité



ATTENTION - Danger d'électrocution

- Ne pas ouvrir le boîtier du produit.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Confier la maintenance à un personnel qualifié. Ne réparez jamais le produit vous-même.
- Si l'adaptateur CA ou un câble est endommagé, ne pas continuer à utiliser le produit.



Entretien

- Toujours débrancher l'article lors du nettoyage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon non pelucheux et légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Ne pas laisser pénétrer d'eau dans le produit.

Données techniques

570469, 570463, 570464, 570465

Tension d'entrée	230V ~, 50 Hz
Tension de sortie	230V ~, 50 Hz
Puissance de connexion maximale 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Puissance de connexion maximale 570465	15 A, 3450 W
Bande de fréquence	2,4 GHz
Puissance maximale émise	< 100 mW

570465

USB – Tension de sortie	5V
USB - Puissance de connexion maximale	3,1A

Information sur l'exposition aux RF

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites applicables en matière de protection contre l'énergie à haute fréquence (énergie RF).

Instructions:

Cet article est un produit Smart Home. Pour un fonctionnement correct et complet, une réception WLAN avec une fréquence de 2,4 GHz est nécessaire. La réception doit également être disponible sur le lieu d'utilisation du produit. Sans réception Wi-Fi, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions "intelligentes" et le contrôle de l'application. Téléchargez l'application "Smart Life" sur Google Play Store ou Apple Store.

Téléchargement à l'aide d'un code QR :



Remarque : ce produit pour maison intelligente peut être connecté à votre smartphone à l'aide d'un grand nombre d'applications Android ou iOS. Cela peut impliquer le traitement de données personnelles (données de capteurs telles que les données de localisation, etc. Nous ne sommes ni développeurs ni exploitants de ces applications et n'avons donc ni influence ni possibilité d'accès aux données traitées. Avant d'installer une application, veuillez lire attentivement les informations relatives à la protection des données de l'opérateur concerné, disponibles dans l'App-Store.

Configurer l'appareil :

- Assurez-vous que l'appareil est suffisamment alimenté en électricité. Pour cela, branchez l'appareil sur une prise électrique facilement accessible.
- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, il doit clignoter rapidement. Cela signifie qu'il est prêt à être couplé. S'il ne clignote pas rapidement, appuyez sur l'interrupteur de l'appareil pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter.

Remarque : Si l'appareil ne clignote pas au premier allumage, vous pouvez le réinitialiser en l'éteignant et en le rallumant cinq fois de suite (en le débranchant et en le rebranchant cinq fois). Cette opération réinitialise l'appareil. Tous les anciens paramètres seront perdus.

Il y a plusieurs façons de connecter l'appareil à l'application Smart Life. Toutes les méthodes requièrent que vous ayez préalablement accordé à l'application Smart Life tous les droits d'accès (en particulier Bluetooth, WLAN et localisation) et que vous ayez préalablement créé un utilisateur (ou domicile) dans l'application.

Appareils à ajouter : 1

L'application détecte automatiquement qu'un produit Smart Home prêt à être couplé a été allumé à proximité. Une notification s'affiche dans l'application. Appuyez ensuite sur "Ajouter" dans l'application et suivez les instructions de configuration du Wi-Fi.




Smart Plug

Ajouter

Configurer l'appareil:

Le produit Smart Home n'est en mode d'appairage (couplage) que lorsque la LED clignote rapidement!

- Vous pouvez ajouter l'appareil manuellement. Pour ce faire, appuyez sur l'icône bleue "Plus" dans l'application Smart Life (image de gauche) :



- Sélectionnez ensuite votre produit correspondant
 - Suivez les instructions de configuration du WLAN.
-

Ajouter manuellement

Électrique

Prise

Luminaire



Prise
(BLE+Wi-Fi)

Prise
(Wi-Fi)

Prise
(Zigbee)

Capteurs

Configuration de l'appareil:

- Saisissez maintenant les données d'accès de votre réseau WLAN 2,4 GHz pour que le produit se connecte à votre réseau sans fil.



Saisir les informations WLAN

Sélectionnez le périphérique pour le Wi-Fi et saisissez le mot de passe



Nom du Wi-Fi



Mot de passe

Configurer l'appareil :

Maintenant, l'application Smart Life transmet vos données Wi-Fi au produit Smart Home afin que ce dernier puisse se connecter à Internet.

- Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil à l'aide de l'icône "crayon". Vous pouvez également attribuer l'appareil à une pièce ou à un groupe.
- Le contrôle de groupe permet de contrôler plusieurs appareils à la fois.
- Pour terminer, appuyez sur "Terminer"



Mentions légales

Prise intelligente XLYNE

PN: 570469, 570463, 570464, 570465

Copyright © 2023 XLYNE GmbH

Ces notes sont protégées par les lois sur les droits d'auteur.

Elles sont publiées sans aucune garantie de la part de XLYNE

GmbH. Ces informations ne peuvent être copiées, reproduites,

traduites ou transmises sous quelque forme que ce soit,

électroniquement ou mécaniquement, en totalité ou en partie,

sans l'autorisation écrite de XLYNE GmbH. Cela inclut le

stockage, l'enregistrement et la photocopie.

Tous les noms de produits et de sociétés utilisés dans ce

document sont des marques ou des marques déposées de leurs

propriétaires respectifs. Tous les droits qui ne sont pas

expressément accordés dans ce document sont réservés. Toutes

les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires

respectifs.

Déclaration de conformité

Par la présente, XLYNE GmbH déclare que ce produit est

conforme aux exigences essentielles et autres dispositions

pertinentes des directives RED 2014/53/UE, CEM

2014/30/UE et ROHS 2011/65/UE. Le texte complet

de la déclaration de conformité UE peut être consulté sur

www.xlyne.com.



Clause de non-responsabilité

XLYNE GmbH décline toute responsabilité pour les

dommages résultant d'une installation et d'une utilisation

incorrectes du produit ou d'un non-respect du mode

d'emploi ou des consignes de sécurité.

A partir de la date de transposition des directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE dans le droit national, les dispositions suivantes s'appliquent :



Les produits électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le consommateur est également tenu de rapporter les appareils électriques et électroniques et les piles en fin de vie aux points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente. Pour en savoir plus, consultez la législation nationale correspondante. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique ces réglementations. En recyclant, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Germany

Support:

www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

"Google" et "Google Play" sont des marques commerciales de Google LLC.

Toutes les marques citées sont des marques déposées par les sociétés correspondantes. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, et sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.

XCOAST

570469

570463

570464

570465

WiFi Utičnica za unutarnju upotrebu

DE FR HR SI HU ES IT

QUICK START GUIDE



App

Prvi koraci

- Imajte na umu da je ovo kratki korisnički priručnik koji će vas upoznati s proizvodom i koji će vam pomoći pri prvom rukovanju njime.
- Detaljne upute za uporabu možete pronaći na internetu skenirajući ovaj QR kod:

Ili unesite ovaj URL u preglednik:

<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.
- **Upozorenje:** Ovaj uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru. Nije pogodan za vanjsku upotrebu.



Sadržaj Pakiranja

Broj proizvoda 570469

- 1x WiFi utičnica
- 1x Quick Start Guide

Broj proizvoda 570463

- 2x WiFi utičnica
- 1x Quick Start Guide

Broj proizvoda 570464

- 4x WiFi utičnica
- 1x Quick Start Guide

Broj proizvoda 570465:

- 1x WiFi produžni kabel s 3 utičnice
- 1x Quick Start Guide

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE



- Koristite samo u zatvorenim prostorima.
 - Ne stavljajte proizvod blizu izvora topline.
 - Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
 - Zaštitite proizvod od vlage, pregrijavanja i prljavštine.
 - Koristiti isključivo u suhom prostoru.
 - Nemojte progutati, opasnost od gušenja!
 - Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu upotrebu.
 - Koristite ga samo za predviđenu svrhu.
 - Napon nije prisutan samo kad je utikač izvučen.
 - Ne prekrivajte proizvod tijekom rada bilo kakvim predmetom.
 - Ne koristite proizvod u područjima u kojima elektronički proizvodi nisu dopušteni.
 - Izbjegavajte jake šokove i padove.
 - Bilo kakve promjene ili izmjene na ovom proizvodu poništiti će jamstvo.
 - Čuvati izvan dohvata djece (također ambalažu za pakiranje / opasnost od gušenja).
 - Proizvod i ambalažu zbrinite u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju otpada.
 - Nemojte za ovaj proizvod koristiti veći napon od navedenog.
 - Koristiti samo s elektroenergetskim mrežama kako je opisano na pakiranju.
 - Nemojte povezivati uređaj u nizu s drugima.
 - Vrlo velika kapacitivna opterećenja mogu uzrokovati uništenje uređaja.
 - Ne koristiti zajedno s medicinskim uređajima.
 - Proizvod ne smijete samostalno održavati. Također ga ne smijete sami popravljati. Radove održavanja smije izvoditi samo kvalificirano servisno osoblje.
-

UPOZORENJE



- Preko ovog proizvoda ne koristite nikakve uređaje koji stvaraju toplinu kao što su radijatori ili električne deke. Opasnost od požara/opasnost od ozljeda.
 - Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, svakako isključite naponski kabel iz električne utičnice.
 - Za isključivanje uređaja pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na kućištu. Drugi način je da jednostavno izvučete uređaj iz utičnice kako biste ga isključili iz električne mreže.
 - Kod spajanja više trošila na produžni kabel nemojte prekoračiti dopuštenu ukupnu potrošnju.
 - Ne koristite uređaje na motorni pogon zajedno s ovim proizvodom. Opasnost od ozljeda!
 - Ne koristite uređaje s ovim proizvodom koji pokreću neki rotirajući dio ili alat. Opasnost od ozljeda!
 - Ovaj uređaj smije se koristiti samo u utičnici odobrenoj za ovu svrhu.
 - Koristiti samo u zatvorenim prostorima. Nije prikladno za vanjsku upotrebu.
 - Uređaje koji stvaraju toplinu isključite iz ovog proizvoda.
-

OPREZ

Za 570469, 570463, 570464:

maksimalna ukupna izlazna snaga 3680W

Za 570465:

maksimalna ukupna izlazna snaga 3450W

Nikada nemojte preopteretiti napajanje.



UPOZORENJE - Opasnost od strujnog udara



- Nemojte otvarati kućište proizvoda.
- Ukoliko je proizvod oštećen, prestanite ga koristiti.
- Održavanje vrši samo kvalificirano osoblje. Nikada nemojte sami popravljati proizvod.
- Ako je AC adapter ili kabel oštećen, prestanite koristiti proizvod.

Briga i održavanje

- Prije čišćenja i prilikom nekorištenja, proizvod isključite iz struje.
 - Za čišćenje koristite samo malo navlaženu krpicu koja ne pušta dlačice
 - Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.
 - Voda ne smije dospjeti u proizvod.
-

Tehnički podaci

570469, 570463, 570464, 570465	
Ulazni napon	230V ~, 50 Hz
Izlazni napon	230V ~, 50 Hz
Maksimalno opterećenje: 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Maksimalno opterećenje: 570465	15 A, 3450 W
Frekvencija	2,4 GHz
Maksimalna snaga emitiranog prijenosa	< 100 mW

570465	
USB – maksimalni izlazni napon	5V
USB – maksimalno opterećenje	3,1A

Informacije o izloženosti RF zračenju

Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa smjernicama o izloženosti radio-frekvencijama (RF).

Upute:

Ovo je Smart Home proizvod. Za ispravan i besprijekoran rad potreban je WLAN prijem s frekvencijom od 2,4 GHz. Prijem također mora biti dostupan na mjestu uporabe proizvoda. Bez WLAN prijema ne možete koristiti „pametne“ funkcije i kontrolu aplikacije. Preuzmite aplikaciju „Smart Life“ iz Google Play ili Apple Store trgovine.

Preuzmite pomoću QR koda:



Napomena: Ovaj Smart Home proizvod možete povezati s vašim pametnim telefonom pomoću raznih Android ili iOS aplikacija. Osobni podaci (podaci senzora kao što su podaci o lokaciji, itd.) mogu biti obrađeni. Mi nismo niti programeri niti vlasnici ovih aplikacija i stoga nemamo utjecaj niti pristup obrađenim podacima. Prije instaliranja aplikacije pažljivo pročitajte informacije o privatnosti i pohrani podataka svake tvrtke navedene u trgovini aplikacija.

HR Quick Start Guide

Postavljanje uređaja:

- Provjerite da li je uređaj opskrbljen s dovoljno struje. Da biste to učinili, spojite uređaj u utičnicu koja je lako dostupna.
- Kada se proizvod prvi put uključi, trebao bi **brzo treperiti**. To znači da je spreman za uparivanje. Ako ne treperi brzo, pritisnite gumb na uređaju 5 sekundi dok LED ne počne treperiti.

Napomena: Ako uređaj ne treperi kada ga prvi put uključite, možete ga resetirati tako da ga pet puta zaredom isključite i ponovno uključite (5 puta isključite i uključite). Ovaj postupak resetira uređaj. Sve stare postavke bit će izbrisane.

Postoji nekoliko načina kako povezati uređaj sa Smart Life aplikacijom. Svi načini zahtijevaju da ste aplikaciji Smart Life unaprijed dodijelili sve dozvole za pristup (osobito Bluetoothu, WLANu i lokacijskim uslugama) te da ste u aplikaciji kreirali korisnika (ili dom).

Aplikacija automatski prepoznaje da se u blizini nalazi uključeni Smart Home proizvod spreman za uparivanje. Odgovarajuća obavijest prikazati će se u aplikaciji.

Pritisnite „dodaj“ i slijedite upute za povezivanje s WLANom:

Devices to be added: 1




Smart Plug

Add

Postavite uređaj:

Smart Home proizvod nalazi se u postupku uparivanja samo kada brzo treperi!

- U aplikaciji Smart Life proizvod možete i ručno dodati. Da biste to učinili, trebate dodirnuti plavi simbol „plus“.



- Sada odaberite svoj odgovarajući proizvod:
 - Slijedite upute za konfiguriranje WLANa:
-

Add Manually

Electrical

Socket

Lighting



Sensors

Plug
(BLE+Wi-Fi)

Socket
(Wi-Fi)

Socket
(Zigbee)

Postavljanje uređaja:

- Sada unesite pristupne podatke za vaš WLAN od 2,4 GHz kako bi se povezali s uređajem

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



Wi-Fi Name

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices. [Open](#)

Password

HR Quick Start Guide

Postavljanje uređaja:

- Sada aplikacija Smart Life prenosi vaše WLAN podatke Smart Home proizvodu kako bi se on povezoao s internetom
- Svojem uređaju možete dodijeliti ime, pritisnite na „olovku“. Također možete dodijeliti uređaj prostoru ili grupi.
- Kontrola grupe omogućuje upravljanje više uređaja odjednom.
- Na kraju pritisnite „Završi“.

1 device(s) being added



Smart Plug

Being added



1 device(s) added successfully



Smart Plug 2

Added successfully



Pravne informacije

XLYNE Smart utičnica

PN: 570469, 570463, 570464, 570465

Copyright © 2023 XLYNE GmbH

Ovi podaci zaštićeni su zakonom o autorskim pravima.

Objavljeni su od strane XLYNE GmbH bez ikakvog jamstva. Ove informacije ne smiju se kopirati, umnožavati ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem drugom obliku elektroničkim ili mehaničkim putem, bilo u cijelosti ili djelomično, bez pismenog dopuštenja XLYNE GmbH. To uključuje pohranjivanje, snimanje i fotokopiranje.

Svi nazivi proizvoda i tvrtki navedeni u ovom dokumentu su marke ili registrirane marke odgovarajućih vlasnika. Pridržana su sva prava koja nisu izričito navedena u ovom dokumentu. Sve ostale marke u vlasništvu su svojih vlasnika.

Izjava o sukladnosti

XLYNE GmbH ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU i



ROHS 2011/65/EU. Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici:
www.xlyne.com

Odricanje od odgovornosti

XLYNE GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom montažom i nepravilnom uporabom proizvoda ili nepridržavanjem uputa za uporabu ili sigurnosnih uputa.

Od trenutka provedbe europske Direktive 2012/19/EU, odn. 2006/66/EG u nacionalno pravo, vrijedi slijedeće:



Električni i elektronički uređaji, kao ni baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Potrošač je zakonski obvezan da istrošene električne i elektroničke uređaje i baterije preda za to namijenjenom javnom sabiralištu ili prodajnom mjestu. Pojediniosti u vezi odlaganja otpada regulira dotično nacionalno pravo. Ovaj simbol na proizvodu, uputama za uporabu ili pakiranju upućuje na te odredbe. Recikliranjem pridonosite zaštiti okoliša.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Germany

Support:
www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

"Google and Google Play are trademarks of Google LLC."

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XCOAST

570469

570463

570464

570465

WiFi Indoor Plug

DE FR HR SI HU ES IT

Használati utasítás



App

- Felhívjuk figyelmét, hogy ez egy gyors útmutató a termékkel való megismerkedéshez és az első lépések megtételéhez.

- Részletes kezelési útmutatót
- online a következő QR-kód
- alatt találhat.

Vagy írja be ezt az URL-t a böngészőbe:
<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

- **Figyelem: Kérjük, hogy ezt a készüléket csak beltérben használja. Kültéri használatra nem alkalmas.**



Szállítási terjedelem

Cikkszám 570469

- 1x WiFi aljzat
- 1x Gyorsindítási útmutatás

Cikkszám 570465:

- 1x WiFi 3 utas konnektor
- 1x Gyorsindítási útmutatás

Cikkszám 570463

- 2x WiFi aljzat
- 1x Gyorsindítási útmutatás

Cikkszám 570464

- 4x WiFi aljzat
 - 1x Gyorsindítási útmutatás
-

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



- Csak zárt épületekben használható.
 - Ne üzemeltesse fűtő- vagy hőforrások mellett. Kerülje a közvetlen napfényt.
 - Kerülje a nedvességet, a túlmelegedést és a szennyeződést! Csak száraz környezetben használja.
 - Ne nyelje le, fulladásveszélyes.
 - Ez a termék kizárólag magáncélú használatra készült. Kizárólag a rendeltetésszerű használatra.
 - Csak akkor feszültségmentes, ha a dugót kihúzzák.
 - Ne takarja le a készüléket működés közben.
 - Ne használja olyan területeken, ahol tilos az elektronikai termékek használata.
 - Kerülje az erős rezgéseket és a leejtést.
 - A készülék bármilyen módosítása tilos, és érvényteleníti a garanciális igényeket.
 - Gyermekektől távol tartandó (csomagolóanyag / fulladásveszély is).
 - A készüléket és a csomagolást a vonatkozó ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
 - Ne üzemeltesse a készüléket a megadott teljesítményparamétereken kívül.
 - Kizárólag a csomagoláson leírtaknak megfelelő ellátóhálózatokban használja.
 - Ne kapcsolja a készüléket sorba másokkal.
 - A rendkívül nagy kapacitív terhelések tönkretelhetik a készüléket.
 - Ne használja orvosi berendezésekkel együtt.
 - A terméket engedély nélkül nem szabad szervizelni. Ne végezzen saját maga javításokat a készüléken. A karbantartási munkálatokat csak szakképzett személyzet végezheti.
-

FIGYELEM



- Ne használjon hőtermelő végberendezéseket, például radiátort vagy elektromos takarót ezen a terméken. Tűzveszély / sérülésveszély.
 - Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.
 - A készülékházon található be-/kikapcsolóval kapcsolja ki. Alternatív megoldásként egyszerűen húzza ki a készüléket a konnektorból, hogy leválassza a hálózatról.
 - Ne lépje túl a megengedett összefogyasztást, ha több fogyasztót csatlakoztat egy többes aljzathoz.
 - Ne üzemeltessen motoros végberendezéseket ezzel a termékkel. Sérülésveszély!
 - Ne működtessen ezzel a termékkel olyan eszközöket, amelyek forgó alkatrészt vagy szerszámot hajtanak. Sérülésveszély!
 - Ezt a készüléket csak erre a célra engedélyezett konnektorból szabad üzemeltetni.
 - Kizárólag beltérben használható. Kültéri használatra nem alkalmas.
 - Használat után válassza le a hőtermelő végberendezéseket erről a termékről.
-

FIGYELEM

A 570469, 570463, 570464 esetében:

Maximális 3680W teljes kimeneti teljesítmény

570465 esetében:

Maximum 3450W teljes kimenő teljesítmény

Soha ne használja a cikket a teljesítményhatáron kívül.



FIGYELMEZTETÉS - Elektromos veszély



- Ne nyissa ki a termék házát.
- Ne használja tovább a terméket, ha az megsérült.
- Karbantartást csak szakképzett személyzet végezzen. Soha ne javítsa meg a terméket saját maga.
- Ha a hálózati adapter vagy egy kábel megsérült, ne folytassa a termék használatát.

Karbantartás

- Tisztításkor és használaton kívül mindig válassza le a készüléket a hálózatról.
 - A tisztításhoz használjon szőszmentes, enyhén nedves ruhát.
 - Ne használjon agresszív tisztítószeret.
 - Ne engedje, hogy víz jusson a termékbe.
-

Műszaki adatok

570469, 570463, 570464, 570465	
Bemeneti feszültség	230V ~, 50 Hz
Kimeneti feszültség	230V ~, 50 Hz
Maximális teljesítmény 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Maximális teljesítmény 570465	15 A, 3450 W
Frekvenciasáv	2,4 GHz
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	< 100 mW

570465	
USB – Kimeneti feszültség	5V
USB – Maximális kimeneti áramerősség	3,1A

RF expozícióval kapcsolatos információk

Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az alkalmazandó rádiófrekvenciás (RF) energiaexpozíciós határértékeknek.

Utasítások:

Ez a termék egy Smart Home termék. A helyes és teljes működéshez 2,4 GHz-es frekvenciájú WLAN vétel szükséges. A vételnek a termék felhasználási helyén is rendelkezésre kell állnia. WLAN vétel nélkül nem használhatók az "okos" funkciók és az alkalmazásvezérlés. töltse le a "Smart Life" alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az Apple Store-ból. Töltse le egy QR-kód segítségével:



Megjegyzés: Ez a Smart Home termék számos Android vagy iOS alkalmazás segítségével csatlakoztatható okostelefonjához. Ennek során személyes adatok (érzékelőadatok, például helymeghatározási adatok stb.) feldolgozására kerülhet sor. Mi nem vagyunk sem fejlesztői, sem üzemeltetői ezeknek az alkalmazásoknak, ezért a feldolgozott adatokra nincs ráhatásunk, és nem férünk hozzá azokhoz. Kérjük, az alkalmazások telepítése előtt figyelmesen olvassa el az adott üzemeltető adatvédelmi tájékoztatóját.

Készülék beállítása:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék elegendő energiával van ellátva. Ehhez csatlakoztassa a készüléket egy könnyen hozzáférhető aljzathoz.
- A készülék első bekapcsolásakor a készüléknek gyorsan villognia kell. Ez azt jelenti, hogy készen áll a párosításra. Ha nem villog gyorsan, nyomja meg a készülék kapcsolóját körülbelül 5 másodpercig, amíg a LED villogni nem kezd.

Megjegyzés Ha a készülék első bekapcsolásakor nem villog, akkor a készüléket úgy állíthatja vissza, hogy ötször egymás után ki- és bekapcsolja (5-ször húzza ki és dugja vissza). Ez az eljárás újraindítja a készüléket. Minden régi beállítás elveszik.

A készüléket többféleképpen is csatlakoztathatja a Smart Life alkalmazáshoz. Minden módszerhez az szükséges, hogy előzetesen megadjon a Smart Life App-nak minden hozzáférési jogot (különösen a Bluetooth, a Wi-Fi és a helymeghatározás), és hogy előzetesen hozzon létre egy felhasználót (vagy otthont) az alkalmazásban.

Az alkalmazás automatikusan érzékeli, hogy a közelében bekapcsoltak egy párosításra kész Smart Home terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy megfelelő értesítés. Most koppintson az alkalmazásban a "Hozzáadás" gombra, és kövesse a WLAN beállítására vonatkozó utasításokat.

Devices to be added: 1




Smart Plug

Add

Készülék beállítása:

A Smart Home termék csak akkor van párosítási üzemmódban, ha a LED gyorsan villog!

- Az eszközt manuálisan is hozzáadhatja. Ehhez koppintson a kék "Plusz" szimbólumra a Smart Life alkalmazásban (bal oldali kép):



- Most válassza ki a megfelelő terméket
- Kövesse a WLAN beállításához szükséges utasításokat.

Add Manually

Electrical

Socket

Lighting



Sensors

Plug
(BLE+Wi-Fi)

Socket
(Wi-Fi)


Socket
(Zigbee)

Készülék beállítása

- Most adja meg a 2,4 GHz-es WLAN-hálózat hozzáférési adatait, hogy a termék csatlakozzon a WLAN-hálózathoz.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



 Wi-Fi Name

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices. [Open](#)

 Password

Készülék beállítása:

- Most a Smart Life App továbbítja a WLAN-adatokat a Smart Home terméknek, így a Smart Home termék csatlakozni tud az internethez.
- A "ceruza" szimbólummal nevet adhat az eszköznek . Az eszközt egy szobához vagy egy csoporthoz is hozzárendelheti.
- A csoportos vezérlés lehetővé teszi, hogy egyszerre több eszközt vezéreljen.
- Végül koppintson a "Befejezés" gombra.

1 device(s) being added



Smart Plug

Being added



1 device(s) added successfully



Smart Plug 2

Added successfully



Jogi megjegyzések

XLYNE Smart aljzat

PN: 570469, 570463, 570464, 570465 - Copyright © 2023

XLYNE Ltd.

Ezek a jegyzetek szerzői jogi védelem alatt állnak.

Az XLYNE GmbH minden garancia nélkül teszi közzé őket. Ezek a jegyzetek az XLYNE GmbH írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem fordíthatók le és nem továbbíthatók semmilyen formában, elektronikus vagy mechanikus eszközökkel. Ez magában foglalja a mentést, a rögzítést és a fénymásolást is.

A jelen dokumentumban használt valamennyi termék- és cégnév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Minden, a jelen dokumentumban kifejezetten nem biztosított jog fenntartva. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az XLYNE GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel a RED 2014/53/EU, az EMC 2014/30/EU és a ROHS 2011/65/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtekinthető a www.xlyne.com weboldalon.



Felelősségi nyilatkozat

Az XLYNE GmbH nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő telepítéséből és nem rendeltetészerű használatából, illetve a használati utasítás vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

A 2012/19/EU és a 2006/66/EK európai irányelvek nemzeti jogba való átültetésének időpontjától kezdve a következőket kell alkalmazni:



Az elektromos és elektronikus termékeket, valamint az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A fogyasztó törvényileg köteles az elektromos és elektronikus eszközöket, valamint az elemeket élettartamuk végén az erre a célra létrehozott nyilvános gyűjtőhelyeken vagy az eladási helyen visszavinni. Erről bővebben a vonatkozó állami törvények rendelkeznek. A terméken, a használati utasításon vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi ezeket az előírásokat. Az újrahasznosítással Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Germany

Támogatás:
www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

*A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei...

A felsorolt márkák a megfelelő vállalatok védjegyei. A hibák és hiányosságok, valamint a technikai változások függvényében. Általános szállítási és fizetési feltételeinket alkalmazzuk.

XCOAST

570469

570463

570464

570465

WiFi vtičnica / notranja

DE FR HR SI HU ES IT

NAVODILA ZA UPORABO



Aplikacija

Prvi koraki:

- Prosimo, upoštevajte, da je to kratek vodnik, ki vam bo pomagal spoznati izdelek in vas vodil po prvih korakih.
- Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo na spletu prek naslednje QR-kode:

Ali pa v brskalnik vnesite ta URL :
<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.
- **Pozor:** Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ni primeren za uporabo na prostem.

**Vsebina pakiranja****Izdelek 570469**

- 1x WiFi vtičnica
- 1x Navodila za uporabo

Izdelek 570465:

- 1x WiFi razdelilec, 3 vtičnice
- 1x Navodila za uporabo

Izdelek 570463

- 2x WiFi vtičnica
- 1x Navodila za uporabo

Izdelek 570464

- 4x WiFi vtičnica
- 1x Navodila za uporabo

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- Uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - Ne uporabljajte v bližini grelnih naprav ali virov toplote.
 - Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
 - Izdelek ne izpostavljajte vlagi, pregrevanju in umazaniji. Uporabljajte samo v suhem okolju.
 - Ne pogoltnite izdelka, obstaja nevarnost zadušitve.
 - Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo. Uporabljajte samo za namen, za katerega je bil izdelan.
 - Brez napetosti samo ob izvlečeni vtičnici.
 - Izdelek med delovanjem ne prekrivajte.
 - Ne uporabljajte v območjih, kjer elektronski izdelki niso dovoljeni.
 - Izdelek ne izpostavljajte močnim udarcem in padcem.
 - Vsaka sprememba tega izdelka je prepovedana in pomeni izgubo pravic do garancije.
 - Hranite izven dosega otrok (vključno s pakiranjem, ki predstavlja nevarnost zadušitve).
 - Izdelek in embalažo odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili o odpadkih.
 - Izdelek ne uporabljajte zunaj navedenih meja zmogljivosti.
 - Uporabljajte samo v napajalnih omrežjih, kot je opisano na embalaži.
 - Izdelka ne povezujte zaporedno z drugimi.
 - Izjemno velike kapacitivne obremenitve lahko povzročijo uničenje naprave.
 - Ne uporabljajte v povezavi z medicinskimi pripomočki.
 - Izdelek lahko popravlja in vzdržuje le usposobljeni strokovnjak.
-

OPOZORILO

- Nad tem izdelkom ne uporabljajte končnih naprav, ki ustvarjajo toploto, kot so radiatorji ali električne odeje. Nevarnost požara / nevarnost poškodb.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izključite iz električnega omrežja.
- Za izklop uporabite stikalo za vklop/izklop na ohišju. Če želite enoto izključiti iz električnega omrežja, jo lahko tudi preprosto izključite iz napajanja.
- Ne prekoračite skupne dovoljene porabe, če na več vtičnic priključite več bremen.
- S tem izdelkom ne uporabljajte nobenih naprav na motorni pogon. Nevarnost poškodb!
- S tem izdelkom ne uporabljajte opreme, ki poganja vrteči se del ali orodje. Nevarnost poškodb!
- Ta naprava lahko deluje le iz vtičnice, ki je odobrena za ta namen.
- Uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ni primerno za uporabo na prostem.
- Priključke, ki se segrevajo, po uporabi odklopite iz tega izdelka.

OPOZORILO**Za 570469, 570463, 570464:****Največja skupna izhodna moč 3680 W****Za 570465:****Največja skupna izhodna moč 3450 W**

Nikoli ne uporabljajte izdelka zunaj omejitev zmogljivosti.

**OPOZORILO - Nevarnost električnega toka**

- Ne odpirajte ohišja izdelka.
- Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte več.
- Izdelek lahko vzdržuje le usposobljeni strokovnjak. Nikoli ga ne popravljajte sami.
- Če je adapter za izmenični tok ali kabel poškodovan, izdelka ne uporabljajte več.

Vzdrževanje

- Pri čiščenju in kadar izdelka ne uporabljate, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
 - Za čiščenje uporabite krpo brez vlaken, rahlo vlažno.
 - Ne uporabljajte agresivnih čistil.
 - V izdelek ne sme prodreti voda.
-

Technische Daten

570469, 570463, 570464, 570465

Vhodna napetost	230V ~, 50 Hz
Izhodna napetost	230V ~, 50 Hz
Najvišja priključena obremenitev 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Najvišja priključena obremenitev 570465	15 A, 3450 W
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja oddajna moč	< 100 mW

570465

USB - Izhodna napetost	5V
USB - Največja izhodna moč	3,1A

Informacije o izpostavljenosti RF

Ta naprava je bila preizkušena in je skladna z veljavnimi mejnimi vrednostmi izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (RF).

Navodila:

Ta izdelek je izdelek za pametni dom. Za pravilno in popolno delovanje je potreben sprejem WLAN s frekvenco 2,4 GHz. Sprejem mora biti na voljo tudi na mestu uporabe izdelka. Brez Wi-Fi sprejemnika ne morete uporabljati pametnih funkcij in izdelka upravljati z aplikacijo. Prenesite aplikacijo "Smart Life" iz trgovine Google Play Store ali Apple Store.

Prenos z uporabo QR kode:



Opomba: Ta izdelek za pametni dom lahko s telefonom povežete z različnimi aplikacijami za Android ali iOS. Pri tem se lahko obdelujejo osebni podatki (podatki senzorjev, kot so podatki o lokaciji itd.). Nismo niti razvijalec niti upravljavec teh aplikacij, zato nimamo vpliva niti dostopa do obdelanih podatkov. Pred namestitvijo aplikacije natančno preberite informacije o varstvu podatkov zadevnega upravljavca.

Nastavitev naprave:

- Prepričajte se, da je naprava napajana z zadostno količino energije. To storite tako, da enoto priključite v lahko dostopno vtičnico.
- Ko napravo prvič vklopite, mora hitro utripati. To pomeni, da je naprava pripravljena za združevanje. Če ne utripa hitro, pritisnite stikalo na enoti za približno 5 sekund, dokler LED lučka ne začne utripati.

Nasvet: Če naprava ob prvem vklopu ne utripa, jo lahko ponastavite tako, da jo petkrat zaporedoma izklopite in ponovno vklopite (petkrat jo izključite iz električnega omrežja in ponovno priključite). Ta postopek ponastavi enoto. Vse stare nastavitve se izgubijo.

Napravo lahko z aplikacijo Smart Life povežete na več načinov. Vsi načini zahtevajo, da aplikaciji Smart Life vnaprej podelite vse pravice dostopa (zlasti Bluetooth, Wi-Fi in lokacijo) in da v aplikaciji predhodno ustvarite uporabnika (ali dom).

Aplikacija samodejno zazna, da je v njeni bližini vklopljen izdelek za pametni dom, ki je pripravljen za seznanjanje. V aplikaciji se prikaže ustrezno obvestilo. Nato v aplikaciji tapnite „Hinzufügen“, (Dodaj) in sledite navodilom za nastavitev omrežja WLAN.

Devices to be added: 1




Smart Plug

Add

Nastavitev naprave:

Izdelek za pametni dom je v načinu seznanjanja samo takrat, ko hitro utripa!

- Izdelek lahko dodate ročno. To storite tako, da v aplikaciji Smart Life tapnete modri plus simbol:



- Zdaj izberite ustrezen izdelek:
 - Sledite navodilom za nastavitev omrežja WLAN.
-

Add Manually

Electrical

Socket

Lighting



Sensors

Plug
(BLE+Wi-Fi)

Socket
(Wi-Fi)

Socket
(Zigbee)

Nastavitev naprave:

- Zdaj vnesite podatke za dostop do omrežja WLAN 2,4 GHz, da se izdelek poveže z vašim omrežjem WLAN.



Wi-Fi Name

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices.[Open](#)



Password

Nastavitev naprave:

- Aplikacija Smart Life zdaj prenaša vaše podatke WLAN v izdelek za pametni dom, tako da se lahko izdelek poveže z internetom.
- Napravo lahko poimenujete s simbolom "svinčnika" . Napravo lahko dodelite tudi sobi ali skupini.
- S skupinskim upravljanjem lahko upravljate več naprav hkrati.
- Na koncu tapnite "Fertigstellung" (Končaj).

1 device(s) being added



Smart Plug

Being added



1 device(s) added successfully



Smart Plug 2

Added successfully



Pravno obvestilo

XLYNE pametna vtičnica

Št.: 570469, 570463, 570464, 570465

Avtorske pravice © 2023 XLYNE GmbH

Ta navodila so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah. Podjetje XLYNE GmbH zanje ne jamči. Brez pisnega dovoljenja družbe XLYNE GmbH teh pojasnil ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, prevajati ali kako drugače prenašati v celoti ali delno z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi. To vključuje tudi shranjevanje, snemanje in fotokopiranje.

Vsa imena izdelkov in podjetij, uporabljena v tem dokumentu, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice, ki v tem dokumentu niso izrecno podeljene, so pridržane. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Izjava o skladnosti

XLYNE GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU in ROHS 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti si lahko ogledate na spletni strani www.xlyne.com.

**Izjava o omejeni odgovornosti**

Družba XLYNE GmbH ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve in nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja navodil za uporabo ali varnostnih navodil.

Od datuma uvedbe evropskih direktiv
2012/19/EU in 2006/66/EG v nacionalno
zakonodajo velja naslednje:



Električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Potrošnik je po zakonu dolžan električne in elektronske naprave ter baterije ob koncu njihove življenjske dobe oddati na javnih zbirnih mestih, vzpostavljenih v ta namen, ali na prodajnem mestu. Več o tem je urejeno v ustrezni državni zakonodaji. Simbol na izdelku, navodilih za uporabo ali embalaži označuje te predpise. Z recikliranjem pomembno prispevate k varovanju okolja.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Nemčija

Podpora:

www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

*Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.,

Vse navedene blagovne znamke so blagovne znamke ustreznih podjetij. Izključene so napake in izpusti ter tehnične spremembe. Veljajo naši splošni dobavni in plačilni pogoji.

XCOAST

570469

570463

570464

570465

Enchufe WiFi / Interior

DE FR HR SI HU ES IT

QUICK START GUIDE



App

Primeros pasos:

- Tenga en cuenta que esta es una guía rápida para familiarizarse con el producto y guiarle en sus primeros pasos.
- Puede encontrar un manual de instrucciones detallado en línea en el siguiente código QR:

O introduzca esta URL en el navegador:

<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar este artículo.
- **Precaución:** Utilice esta unidad sólo en interiores. No es apto para su uso en exteriores



Volumen de suministro

Regerencia 570469

- 1x Enchufe WiFi
- 1x Guía de inicio rápido

Regerencia 570463

- 2x Enchufe WiFi
- 1x Guía de inicio rápido

Regerencia 570464

- 4x Enchufe WiFi
- 1x Guía de inicio rápido

Regerencia 570465:

- 1x Regleta WiFi de 3 tomas
 - 1x Guía de inicio rápido
-

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



- Utilícelo sólo en interiores. No utilizar cerca de fuentes de calor o calefacción.
 - Evite la luz solar directa.
 - Evite la humedad, el sobrecalentamiento y la contaminación.
 - No tragar, peligro de asfixia.
 - Este artículo está destinado exclusivamente al uso privado.
 - Utilícelo sólo para los fines previstos.
 - Sólo está libre de tensión cuando el enchufe está desenchufado.
 - No cubra el aparato durante el funcionamiento.
 - No lo utilice en zonas donde no esté permitido el uso de productos electrónicos.
 - Evite las vibraciones fuertes y las caídas.
 - Cualquier modificación de este artículo está prohibida e invalidará cualquier reclamación de garantía.
 - Manténgalo fuera del alcance de los niños (también el material de embalaje / peligro de asfixia).
 - Elimine el aparato y el embalaje conforme a las disposiciones vigentes en materia de eliminación de residuos.
 - No utilice la unidad fuera de los parámetros de rendimiento especificados.
 - No conecte el aparato en serie con otros. Las cargas capacitivas extremadamente grandes pueden destruir el aparato.
 - El producto no debe repararse sin autorización. No repare el aparato usted mismo. Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado.
-

ATENCIÓN



- No utilice dispositivos finales que generen calor, como radiadores o mantas eléctricas, sobre este artículo. Peligro de incendio / riesgo de lesiones.
 - Desenchufe el aparato si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.
 - Utilice el interruptor de encendido/apagado de la carcasa para apagarlo. También puede desenchufar el aparato de la toma de corriente para desconectarlo de la red eléctrica..
 - No supere el consumo total permitido cuando conecte varias cargas a una toma múltiple.
 - No haga funcionar ningún dispositivo final accionado por motor con este producto. ¡Riesgo de lesiones!
 - No haga funcionar con este producto ningún equipo que accione una pieza giratoria o una herramienta. ¡Riesgo de lesiones!
 - Este aparato sólo puede funcionar con una toma de corriente homologada para este fin.
 - Utilícelo sólo en interiores. No apto para uso en exteriores.
 - Desconecte de este producto los equipos terminales que generen calor después de su uso.
-



ATENCIÓN

Para 570469, 570463, 570464: Potencia de salida total máxima de 3680W.

Para 570465:

Potencia de salida total máxima de 3450W

Nunca utilice el artículo fuera de sus límites de potencia



PRECAUCIÓN - Peligro debido a la electricidad

- No abra la carcasa del producto.
- No siga utilizando el producto si está dañado.
- El mantenimiento sólo debe ser realizado por personal cualificado. No repare nunca el producto usted mismo.
- Si el adaptador de CA o un cable están dañados, no siga utilizando el producto.

Mantenimiento

- Desconecte siempre la unidad de la red eléctrica cuando lo limpie y cuando no lo utilice.
 - Para la limpieza, utilice un paño sin pelusas ligeramente humedecido.
 - No utilice limpiadores agresivos.
 - El agua no debe penetrar en el producto.
-

Datos técnicos

570469, 570463, 570464, 570465	
Tensión de entrada	230V ~, 50 Hz
Tensión de salida	230V ~, 50 Hz
Carga máxima conectada 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Carga máxima conectada 570465	15 A, 3450 W
Banda de frecuencias	2,4 GHz
Potencia máxima de transmisión radiada	< 100 mW

570465	
USB - Tensión de salida	5V
USB - Carga máxima conectada	3,1A

Información sobre la exposición a RF

Esta unidad ha sido probada y se ha determinado que cumple con los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) aplicables.

Instrucciones

Esta unidad es un producto Smart Home. Para un funcionamiento correcto y completo, se requiere recepción WiFi con frecuencia de 2,4 GHz. La recepción también debe estar disponible en el lugar de uso del producto. Sin recepción WiFi, no podrá utilizar las funciones „inteligentes“ ni el control de la app.

Descargue la aplicación „Smart Life“ de Goodle Play Store o Apple Store.

Descarga con la ayuda de un código QR:



Nota: Este producto Smart Home puede conectarse a un smartphone mediante diversas aplicaciones Android o iOS. En el proceso se pueden procesar datos personales (datos de sensores como datos de ubicación, etc.). No somos ni el desarrollador ni el operador de estas aplicaciones y, por tanto, no tenemos influencia ni acceso a los datos procesados. Lea atentamente la información sobre protección de datos del operador correspondiente antes de instalar una aplicación.

Instalar el dispositivo::

- Asegúrese de que la unidad recibe suficiente alimentación. Para ello, conecte la unidad a una toma de corriente de fácil acceso.
- Cuando la unidad se enciende por primera vez, debe parpadear rápidamente. Esto significa que está lista para emparejarse. Si no parpadea rápidamente, pulse el interruptor de la unidad durante unos 5 segundos hasta que el LED empiece a parpadear.

Nota: Si la unidad no parpadea la primera vez que se enciende, puede reiniciarla apagándola y volviéndola a encender cinco veces seguidas (pulse 5 veces el interruptor luminoso asociado). Este procedimiento reinicia la unidad. Se perderán todos los ajustes antiguos.

Existen varias formas de conectar el dispositivo a la aplicación Smart Life. Todos los métodos requieren que haya concedido previamente a la aplicación Smart Life todos los derechos de acceso (especialmente Bluetooth, Wi-Fi y localización) y que haya creado previamente un usuario (o casa) en la aplicación.

La app detecta automáticamente que en sus proximidades se ha encendido un producto doméstico inteligente listo para el emparejamiento. Aparecerá la notificación correspondiente en la app. Ahora pulse "Añadir" en la app y siga las instrucciones para la configuración de la red WiFi:

Devices to be added: 1




Smart Plug

Add

Configurar el dispositivo:

¡El producto Smart Home sólo está en modo de emparejamiento cuando parpadea rápidamente!

- Puede añadir el dispositivo manualmente. Para ello, pulse sobre el símbolo azul "Más" en la aplicación Smart Life (imagen izquierda):



- Seleccione ahora su dispositivo correspondiente:
 - Siga las instrucciones para la configuración WiFi.
-

Add Manually

Electrical

Socket

Lighting



Sensors

Plug
(BLE+Wi-Fi)

Socket
(Wi-Fi)

Socket
(Zigbee)

Configurar el dispositivo:

- Introduzca ahora los datos de acceso a su red WLAN de 2,4 GHz para que el producto se conecte a su red WiFi.



Wi-Fi Name

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices. [Open](#)



Password

Configurar el dispositivo:

- Ahora la aplicación Smart Life transmite sus datos de la red WiFi al producto Smart Home para que éste pueda conectarse a Internet.
- Puede asignar un nombre a su dispositivo con el símbolo del "lápiz".
- También puede asignar el dispositivo a una habitación o a un grupo.
- El control de grupo le permite controlar varios aparatos a la vez.
- Por último, pulse "Finalizar".

1 device(s) being added



Smart Plug

Being added



1 device(s) added successfully



Smart Plug 2

Added successfully



Aviso legal

XLYNE Smarte LED Lampen

PN: 570469, 570463, 570464, 570465

Copyright © 2023 XLYNE GmbH

Esta información está protegida por las leyes de derechos de autor y es publicada por XLYNE GmbH sin ninguna garantía.

Este aviso no puede ser copiado, reproducido, traducido o transmitido de ninguna forma por medios electrónicos o mecánicos, en su totalidad o en parte, sin el permiso por escrito de XLYNE GmbH. Esto incluye guardar, grabar y fotocopiar.

Todos los nombres de productos y empresas utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no concedidos expresamente en este documento. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración de conformidad

XLYNE GmbH declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas RED 2014/53/UE, EMC 2014/30/UE y ROHS 2011/65/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE puede consultarse en www.xlyne.com.



Descargo de responsabilidad

XLYNE GmbH declina toda responsabilidad por los daños derivados de una instalación incorrecta y un uso inadecuado del producto, así como por la inobservancia de las instrucciones de funcionamiento o de seguridad.

A partir de la fecha de transposición de las Directivas europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE a la legislación nacional, se aplica lo siguiente:



Los productos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. El consumidor está legalmente obligado a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos para este fin o al punto de venta. Para más información al respecto, consulte la ley estatal correspondiente. El símbolo del producto, las instrucciones de uso o el envase indican esta normativa. Al reciclar, está contribuyendo de forma significativa a la protección del medio ambiente.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Germany

Support:

www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

"Google and Google Play are trademarks of Google LLC."

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XCOAST

570469

570463

570464

570465

Presca WiFi / Interna

DE FR HR SI HU ES IT

Guida rapida



App

Primi passi:

- Ti ricordiamo che questa è una guida rapida per familiarizzare con il prodotto e per guidarti nei primi passi.
- Le istruzioni dettagliate per l'uso sono disponibili online con il seguente codice QR:

Oppure inserisci questo URL nel browser :

<https://qrco.de/Indoor-Power>



- Prima di utilizzare questo prodotto, leggi attentamente le istruzioni per l'uso.
- **Attenzione:** Utilizza questo dispositivo solo in ambienti chiusi. Non è adatto all'uso all'aperto.



Ambito di consegna

Numero articolo 570469

- 1x Presa WiFi
- 1x Guida rapida

Numero articolo 570465:

- 1x Presa WiFi a 3 vie
- 1x Guida rapida

Numero articolo 570463

- 2x Presa WiFi
- 1x Guida rapida

Numero articolo 570464

- 4x Presa WiFi
 - 1x Guida rapida
-

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- Utilizzare solo in edifici chiusi.
 - Non utilizzare in prossimità di fonti di riscaldamento o di calore. Evitare la luce solare diretta.
 - Evitare l'umidità, il surriscaldamento e lo sporco! Utilizzare solo in ambienti asciutti.
 - Non ingerire, rischio di soffocamento.
 - Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Utilizzare solo per lo scopo previsto.
 - L'apparecchio è privo di tensione solo quando la spina è estratta.
 - Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento.
 - Non utilizzare in aree in cui i prodotti elettronici non sono ammessi.
 - Evitare forti vibrazioni e cadute.
 - Qualsiasi modifica a questo apparecchio è vietata e invalida qualsiasi diritto di garanzia.
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini (anche il materiale dell'imballaggio / pericolo di soffocamento).
 - Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio secondo le norme vigenti in materia di smaltimento.
 - Non utilizzare l'apparecchio al di fuori dei parametri di prestazione specificati.
 - Utilizzare solo in reti di alimentazione come descritto sulla confezione.
 - Non collegare l'apparecchio in serie con altri.
 - Carichi capacitivi estremamente elevati possono distruggere il dispositivo.
 - Non utilizzare in combinazione con apparecchiature mediche.
 - Il prodotto non deve essere sottoposto a manutenzione senza autorizzazione.
 - Non eseguire riparazioni sul dispositivo da soli.
 - Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.
-

ATTENZIONE



- Non utilizzare apparecchiature terminali che generano calore, come termosifoni o coperte elettriche, su questo articolo. Pericolo di incendio / rischio di lesioni.
 - Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, scollega la spina.
 - Utilizzare l'interruttore on/off sull'involucro per spegnerlo. In alternativa, è sufficiente estrarre l'apparecchio dalla presa per scollegarlo dalla rete elettrica.
 - Non superare il consumo totale consentito quando colleghi più carichi a una presa multipla.
 - Non utilizzare dispositivi terminali a motore con questo prodotto. Rischio di lesioni!
 - Non utilizzare con questo dispositivo apparecchiature che azionano parti rotanti o utensili. Pericolo di lesioni!
 - Questo apparecchio può essere azionato solo da una presa di corrente omologata a tale scopo.
 - Utilizzare solo in ambienti chiusi. Non adatto all'uso all'aperto.
 - Dopo l'uso, scollegare dal prodotto le apparecchiature terminali che generano calore.
-

ATTENZIONE

Per 570469, 570463, 570464:

Potenza di uscita totale massima di 3680W

Per 570465:

Massimo 3450W di potenza totale in uscita

Non utilizzare mai il dispositivo al di fuori dei suoi limiti di potenza.



ATTENZIONE - Pericolo da elettricità



- Non aprire l'involucro del prodotto.
- Non continuare a usare il prodotto se è danneggiato.
- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato. Non riparare mai il prodotto da solo.
- Se l'adattatore AC o un cavo è danneggiato, non continuare a utilizzare il prodotto.

Manutenzione

- Scollega sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando lo pulisci e quando non lo usi.
 - Per la pulizia utilizza un panno privo di lanugine e leggermente umido.
 - Non utilizzare detergenti aggressivi.
 - Non lasciare che l'acqua penetri nel prodotto.
-

Dati tecnici

570469, 570463, 570464, 570465

Tensione di ingresso	230V ~, 50 Hz
Tensione di uscita	230V ~, 50 Hz
Carico massimo collegato 570469, 570463, 570464	16 A, 3680 W
Carico massimo collegato 570465	15 A, 3450 W
Banda di frequenza	2,4 GHz
Potenza massima di trasmissione irradiata	< 100 mW

570465

USB - Tensione in uscita	5V
USB - Potenza massima in uscita	3,1A

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) applicabili.

Istruzioni:

Questo articolo è un prodotto Smart Home. Per un funzionamento corretto e completo, è necessaria la ricezione WLAN con frequenza di 2,4 GHz. La ricezione deve essere disponibile anche nel luogo di utilizzo del prodotto. Senza ricezione WLAN non è possibile utilizzare le funzioni "smart" e il controllo dell'app. Scaricare l'app "Smart Life" dal Google Play Store o dall'Apple Store. Scaricare con l'aiuto di un codice QR:



Nota: questo prodotto per la Smart Home può essere collegato allo smartphone utilizzando una serie di applicazioni Android o iOS. Durante il processo possono essere elaborati dati personali (dati dei sensori, come i dati sulla posizione, ecc.). Non siamo né lo sviluppatore né l'operatore di queste applicazioni e pertanto non abbiamo né influenza né accesso ai dati elaborati. Si prega di leggere attentamente le informazioni sulla protezione dei dati del rispettivo operatore prima di installare un'app.

Configurare il dispositivo:

- Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato in modo sufficiente. A tal fine, collegare il dispositivo a una presa di corrente facilmente accessibile.
- Alla prima accensione, il dispositivo dovrebbe lampeggiare rapidamente. Ciò significa che è pronto per la configurazione. Se non lampeggia rapidamente, premere l'interruttore sul dispositivo per circa 5 secondi finché il LED non inizia a lampeggiare.

Nota: se il dispositivo non lampeggia alla prima accensione, è possibile resettarlo spegnendolo e riaccendendolo per cinque volte di seguito (scollegare la spina 5 volte e ricollegarla). Questa procedura resetta il dispositivo. Tutte le vecchie impostazioni andranno perse.

Esistono diversi modi per collegare il dispositivo all'App Smart Life. Tutti i metodi richiedono che l'utente abbia concesso in anticipo all'App Smart Life tutti i diritti di accesso (in particolare Bluetooth, Wi-Fi e posizione) e che abbia creato in precedenza un utente (o una casa) nell'App.

L'app rileva automaticamente che nelle sue vicinanze è stato acceso un prodotto Smart Home pronto per l'accoppiamento. Nell'app viene visualizzata una notifica corrispondente. A questo punto, toccare "Aggiungi" nell'app e seguire le istruzioni per l'impostazione della WLAN

Devices to be added: 1




Smart Plug

Add

Configurare il dispositivo:

Il prodotto Smart Home è in modalità di accoppiamento solo quando il LED lampeggia rapidamente!

- È possibile aggiungere il dispositivo manualmente. A tal fine, toccare il simbolo blu "Plus" nell'app Smart Life (immagine a sinistra):



- Seleziona ora il prodotto corrispondente
 - Segui le istruzioni per l'impostazione della WLAN.
-

Add Manually

Electrical

Socket

Lighting



Sensors

Plug
(BLE+Wi-Fi)

Socket
(Wi-Fi)

Socket
(Zigbee)

Configurare il dispositivo:

- Ora inserisci i dati di accesso alla tua rete WLAN a 2,4 GHz in modo che il prodotto si connetta alla tua WLAN.



Wi-Fi Name

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices.[Open](#)



Password

Configurare il dispositivo:

- A questo punto l'App Smart Life trasmette i dati WLAN al prodotto Smart Home, in modo che quest'ultimo possa collegarsi a Internet.
- È possibile assegnare un nome al dispositivo con il simbolo della "matita". È inoltre possibile assegnare il dispositivo a una stanza o a un gruppo.
- Il controllo di gruppo consente di controllare più unità contemporaneamente.
- Infine, toccare "Completamento".

1 device(s) being added



Smart Plug

Being added



1 device(s) added successfully



Smart Plug 2

Added successfully



Avviso legale

XLYNE Presa intelligente

PN: 570469, 570463, 570464, 570465. Copyright © 2023 XLYNE

Ltd. Queste note sono protette dalle leggi sul copyright.

Sono pubblicate senza alcuna garanzia da parte di XLYNE GmbH. Queste note non possono essere copiate, riprodotte, tradotte o trasmesse in qualsiasi forma con mezzi elettronici o meccanici, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta di XLYNE GmbH. Ciò include anche il salvataggio, la registrazione e la fotocopiatura. Tutti i nomi di prodotti e aziende utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti non espressamente concessi in questo documento sono riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Dichiarazione di conformità

XLYNE GmbH dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive RED 2014/53/UE, EMC 2014/30/UE e ROHS 2011/65/UE.



Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE può essere consultato sul sito www.xlyne.com.

Dichiarazione di non responsabilità

XLYNE GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione e da un uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e delle norme di sicurezza.

A partire dalla data di recepimento delle direttive europee 2012/19/UE e 2006/66/CE nell'ordinamento nazionale, si applica quanto segue:



I prodotti elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie a fine vita ai punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o al punto vendita. Per saperne di più, si rimanda alle leggi statali in materia. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio indicano queste norme. Riciclando, dai un contributo significativo alla tutela dell'ambiente.

XLYNE GmbH
Kettling 38
58791 Werdohl
Germania

Supporto:
www.xlyne.com
+49 2392 630400
service@xlyne.com

"Google e Google Play sono marchi di Google LLC".

Tutti i marchi elencati sono marchi di fabbrica delle rispettive società. Salvo errori e omissioni e con riserva di modifiche tecniche. Si applicano le nostre condizioni generali di consegna e pagamento.

