

# ROLINE ProSecure II 3000

<b>Art.nr.</b>	19.40.1085
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1085
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990154821

**roline**  
Designed for Professionals



## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	3000 / 2100
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Gewicht	37
Afmeting (HxBxD)	365 x 216 x405 mm

Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	9
Aansluiting (Uitgang)	8 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler

Omgevingstemperatuur 0-40C

## Überbrückungszeit

Leistung (VA / W) mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min)

3000/2100 5 / 13 / 28

2700/1890 6 / 16 / 34

2400/1680 7 / 20 / 40

2100/1470 9 / 25 / 48

1800/1260 11 / 30 / 56

1500/1050 14 / 37 / 66

1200/840 19 / 45 / 85

900/630 27 / 60 / 140

600/420 40 / 100 / 220

300/210 60 / 270 / 400