

fetra Palettenroller

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm, Ladehöhe 280 mm, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller

Artikelnummer: 119012



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Paletten-Fahrgestell

Traglast 500 kg

Palettenroller

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Plattform offen
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 160 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rollertyp	Palettenroller	Rad-Ø	160 mm
Traglast	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
Ladehöhe	280 mm	Höhe	280 mm
Ladeflächenlänge	1210 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	810 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform	offen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Lenkstange	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	10 Jahre
Radlager	Rillenkugellager	Gewicht	30 kg