


Krause

Arbeitsplattform

Monto® StepTop®

Podest aus Siebdruckplatte mit Phenolharzbeschichtung, Podest Höhe x Breite x Tiefe 470 x 300 x 1090 mm, 2 x 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 203423



Krause Arbeitsplattform Monto® StepTop®

mit klappbaren Füßen

Arbeitsplattform

- Podest aus Siebdruckplatte mit Phenolharzbeschichtung
- Podest Höhe x Breite x Tiefe 470 x 300 x 1090 mm
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt 135 mm tief
- Holmlänge 0,5 m
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 9 kg



- Gemäß DIN EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Steigtechnik | Arbeitsplattform | Klappfunktion | platzsparend zusammenklappbar |
| Material Podest | Siebdruckplatte | Tiefe geklappt | 135 mm |
| Material Stufen/Holme | Aluminium | Treppengängig | nein |
| Höhe Podest | 470 mm | Verstärkung | Eckverstreben an der unteren Stufe |
| Breite Podest | 300 mm | Sicherheitsbügel | nein |
| Tiefe Podest | 1090 mm | fahrbar | nein |
| Arbeitshöhe | 2,45 m | Unterbau | Rutschhemmende Fußkappen |
| Nutzung | beidseitig | Oberfläche Podest | phenolharzbeschichtet |
| Stufen Anzahl | 2 x 2 | Norm | DIN EN 131 |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Holmlänge | 0,5 m | Garantie | 8 Jahre |
| belastbar bis | 150 kg | Gewicht | 9 kg |
| klappbar | ja | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 141394 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 297 x 640 x 288 mm, Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Polypropylen in schwarz/rot |
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 221260 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE |

