

Bodenhülse Ø 60 mm


- Rundrohr, verzinkt
- Länge: ca. 400 mm
- mit Erdanker
- passend für Absperrpfosten (Art. 465fb, 465zb, 460f, 460fb, 460z und 460zb)
- außerdem passend für alle herausnehmbaren und abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm Rundrohr unserer Bauart



Modellbeispiel Bodenhülse Ø 60 mm für Profilzylinder und Dreikant (Art. 460.40)

Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	460.40	Bodenhülse Ø 60 mm für Profilzylinder und Dreikant
--	--------	--

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Schnellmörtel -Pollerfix-, für Betonfundamente von Pfosten, 25 kg, Aushärtung nach 10 Min

Menge: 25 kg
Material: Zement
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm



Abdeckkappe für Bodenhülse Ø 60 mm

verzinkt
passend für Bodenhülse Art. 460.10, 460.40 und 460.60



Abdeckkappe für Bodenhülse mit Federverschluss Ø 60 mm

verzinkt
passend für Bodenhülse (Art. 460.40)
zu öffnen mit Universalschlüssel (Art. 470.40)



Absperrpfosten -Bollard- Ø 60 mm -alle Varianten-, wahlweise mit Ösen

Stahlrohr Ø 60 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Material: Stahl, feuerverzinkt



Stilpoller, Ø 60 mm, mit Kugelkopf

Material: Stahlrundrohr, feuerverzinkt
Höhe über Flur: 950 mm