

**LED-Kompaktleuchtstofflmp.mit 36 SMD-LED 31x236mm,
G23 200-240V/AC 8W 600Lm 4100K 140°**

Artikel-Nr. 38670



www.sh-licht.de

Nennspannung:	200 - 240 V
Spannungsart:	AC
Lampenleistung:	8 W
Lichtstrom:	600 lm
Farbwiedergabestufe:	70-79 (Klasse 2A)
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	matt
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	neutral
Lichtfarbe:	741
Farbtemperatur:	4100 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Nein
Ausstrahlungswinkel:	140 °
Durchmesser:	31 mm
Länge:	236 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Kompaktleuchtstofflampen mit 36 SMD-LED 31x236mm LED Leuchtmittel sind innovative und energiesparende Lichtspender. Bei nur wenigen Watt Stromaufnahme sorgen sie für ein sehr helles, angenehmes Licht. Im Gegensatz zu Energiesparlampen sind LED Leuchtmittel sehr umweltfreundlich. Sie schonen die Umwelt bei der Herstellung, ihrem Betrieb und bei der Entsorgung, da sie keine Schadstoffe enthalten., Temperaturbereich: -20° bis +40°

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 8
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 75
 Lichtstromerhalt: 0,7
 Power-Faktor: >0,5
 Lebensdauer (h): 50000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 10.12.2014 12:12:54

