




ANGOLUX WALL

Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44, weiß, 36 SMD LED, max. 7,51W

Die mit einer leistungsstarken, warmweißen LED bestückten Wandleuchte ANGOLUX WALL ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	231351
IP Code	IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	80 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6.8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	550 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Breite	17 cm
Höhe	8.6 cm
Tiefe	13 cm

Lichtquelle

916312		Nettogewicht	0.65 kg
		Bruttogewicht	0.775 kg
		BIG WHITE Seite	762