

Artikelnummer: 144409

Kurzbeschreibung: LED Kundenstopper WindPro, A1, wetterfest, beidseitig einsetzbar, mit Rollen, 650-1300 Lux, Polycarbonat, grau

Langbeschreibung: LED Kundenstopper WindPro, A1, wetterfest, beidseitig einsetzbar, mit Rollen, 650-1300 Lux, Polycarbonat, grau: Der beidseitig einsetzbare, farblich in Grau gehaltene LED Kundenstopper WindPro ist geeignet für Plakate des Formates DIN A1. Sowohl die Abdeckung als auch das Gestell mit stabilem Standfuß und die Rückenfläche wurden aus robustem Polycarbonat gefertigt. Seine Maße betragen B 740 x T 630 x H 1223 mm. Dank seiner ausgezeichneten



Wetterfestigkeit ist er ideal für den Einsatz im Außenbereich, die integrierten Rollen ermöglichen den zügigen Standortwechsel. Die in ihm untergebrachten Werbemittel werden mittels der 192 integrierten, weißen LEDs mit speziell behandelten Acrylscheiben stets aufmerksamkeitsstark ins rechte, homogene Licht gerückt. Die Beleuchtung ist über den integrierten Kippschalter ganz nach Bedarf an- und ausschaltbar. Zudem erlaubt der LED Kundenstopper WindPro einen einfachen Wechsel auf die jeweils gewünschte Beleuchtungsintensität. Wählen Sie den Eco-Modus für 650 bis 700 Lux oder den Intensiv-Modus für 1200 bis 1300 Lux. Sie erhalten den mit 3 Jahren Garantie versehenen LED Kundenstopper WindPro inklusive einer Transporthilfe sowie einer Fernbedienung. Weitere Details: LED Kundenstopper im Format DIN A1 Beidseitig verwendbar Wetterfest, daher ideal für den Einsatz im Außenbereich Mit Kippschalter Einfache Umstellung von Eco-Modus in Intensiv-Modus Homogene Ausleuchtung dank speziell behandelter Acrylscheiben Gestell mit stabilem Standfuß Integrierte Rollen ermöglichen den bequemen, mobilen Einsatz Lieferung inklusive Transporthilfe und Fernbedienung Beleuchtungstyp: LED (192 Stück) Lichtfarbe: 6500 K, weiß Lichtwerte: 650-700 Lux (Eco-Einstellung) bzw. 1200-1300 Lux (Intensiv-Einstellung) Leistung: 9 W (Eco-Einstellung) bzw. 18 W (Intensiv-Einstellung) Material Abdeckung, Gestell und Rückenfläche: Polycarbonat (PC) Farbe: grau Maße: B 740 x T 630 x H 1223 mm Gewicht: 35,1 kg 3 Jahre Garantie

EAN/GTIN: 8698473547966