

Artikelnummer: 155126

Kurzbeschreibung: Werkbank Typ 71251-1, B 1250 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Typ 71251-1: 2 Schubladen 2 x 180 mm Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B 580 x T 650 mm) Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T 560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Griffleisten komplett integriert Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.000 kg bei Unterbau-Container und Werkbankfüßen bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen Lieferung: komplett montiert



EAN/GTIN: 4040376167514