

## Tiranti a occhio • DIN 444 Forma B

22980.0498



### Descrizione prodotto

Tiranti a occhio simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Materiale

- Acciaio inox 1.4301

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

#### Altri prodotti

- Tiranti a occhio, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni     |     |                              |                |    |    | [g] | Codice     |
|----------------|-----|------------------------------|----------------|----|----|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l   | d <sub>2</sub><br>H9<br>[mm] | d <sub>3</sub> | b  | s  |     |            |
| Acciaio inox   |     |                              |                |    |    |     |            |
| M16            | 100 | 16                           | 32             | 38 | 17 | 190 | 22980.0498 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.