

N 30, MIKROWELLE, FREISTEHEND, 44 X 26 CM,
SCHWARZ
FLAWG20S2



Freistehendes Mikrowellengerät für schnelle Zubereitung

- ✓ Mikrowelle: mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung
- ✓ Seitliche Drehtür: die sich seitlich öffnende Drehtür ist ideal für den Hocheinbau.
- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar
- ✓ Bedienknebel & 1-Touch Buttons – intuitiv das richtige Programm auswählen
- ✓ Automatikprogramme – Helferlein für die richtigen Zeit- und Temperatureinstellungen

Art des Mikrowellengerätes:Nur Mikrowelle
 Steuerung: elektronisch
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T):260x442x345 mm
 Abmessungen des Garraumes: 180 x 280 x 300 mm
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Nettogewicht: 11.0 kg
 Bruttogewicht: 12.8 kg
 EAN-Nummer: 4242004260295
 Max. Mikrowellenleistung:800 W
 Anschlusswert: 1270 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-230 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung



N 30, MIKROWELLE, FREISTEHEND, 44 X 26 CM,
SCHWARZ
FLAWG20S2

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

Design

- Garraum lackiert grau

Reinigung

- Easy Clean® Reinigungshilfe

Komfort

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehknebel, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stck
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm