

## Maßtabelle PROMAT Parallelschraubstöcke 4000830290 - 4000830294

	Code	4000830290	4000830291	4000830292	4000830293	4000830294
Backenbreite	B	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Schraubstockhöhe	H	121,5 mm	150 mm	176,3mm	207,5 mm	207,5 mm
Backentiefe	S	66 mm	82 mm	98 mm	117 mm	117 mm
Spannweite	W	125 mm	150 mm	200 mm	225 mm	225 mm
Länge	Lmin.	327 mm	380 mm	475 mm	540 mm	540 mm
Fußdurchmesser	C	120 mm	150 mm	183,2 mm	210 mm	210 mm
Amboßgröße	a x b	65 x 60 mm	72 x 70 mm	94 x 85 mm	120 x 105 mm	120 x 105 mm
Spindelschlüssel	d1	13 mm	13 mm	15 mm	18 mm	18 mm
Lochabstand	D1	92 mm	113 mm	145 mm	166 mm	166 mm
Lochdurchmesser	D2	11,5 mm	13,5 mm	15 mm	17,5 mm	17,5 mm
Gewicht	Kg	5,5	9,5	16,5	23,5	24,5

