

bott

armoire à tiroirs

cubio

hauteur x largeur x profondeur 900 x 650 x 525 mm, 3 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, niveaux avec tablette en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 125110



bott Armoire à tiroirs cubio

stationnaire

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 650 x 525 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- porte à battants
- avec perforations
- portes à double paroi
- avec charges normales
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec Blocage d'extension individuel





















- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- niveaux avec tablette en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	900 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	650 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	525 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
type de porte	porte à battants	Type d'extension	charges normales
équipement armoire	fabricant de housses rétractables	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	3 pièce	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
nombre x hauteur tiroirs	1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	1 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 125 mm	1 pièce	roulant	non
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	Compartimentage tiroir	1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm
capacité de charge de tiroir	75 kg	exécution porte	portes à double paroi
type tablette/niveau	tablette en acier	équipement porte	perforations
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	55,3 kg

Accessoires

125770		Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125771		clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125772		noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs
125774		fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs
126253		support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126254		support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir

126255		équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126256		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs
126258		support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126259		support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126260		support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126261		support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126262		support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126263		support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126264		support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126265		support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126280		couche de mousse, convient pour tiroir l x P 650 x 525 mm, hauteur x largeur x profondeur 27 x 525 x 400 mm, pour découpe manuelle, en polyéthylène, coloris anthracite/rouge
126293		auges, 9 godets (2 x l 70 mm, 3 x l 45 mm, 4 x l 33 mm) + 18 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 650 x 525 mm