

Rollcart diable à patins

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 158307



Rollcart Diabale à patins

Force 250 kg

diable à patins

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm
- hauteur x largeur 1300 x 530 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	oui
type de diable de manutention	diable à patins	pneumatique	air
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	330 mm	matériau de jante	plastique

matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	530 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	710 mm
rabattable	non	Poids	18 kg

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal