

Lacont Rack gerbable

pour bidons, support de soutirage
pour fûts hauteur x largeur x
profondeur 790 x 1390 x 1000 mm, 1
niveau avec tablette grillagée,
support de soutirage pour fûts en
acier avec revêtement en zinc anti-
corrosion

Numéro d'article: 200555



Lacont Rack gerbable

Rack gerbable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour bidons
- support de soutirage pour fûts hauteur x largeur x profondeur 790 x 1390 x 1000 mm
- 1 niveau avec tablette grillagée
- support de soutirage pour fûts en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type de rayonnage	Rack gerbable	type tablette/niveau	tablette grillagée
lieu de stockage	à l'abri	matériau de montant	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	surface de montant	galvanisé
capacité	bidons	support-fût	non
hauteur	790 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur	1390 mm	module	Rack gerbable
profondeur	1000 mm	Poids	80 kg

Accessoires

200557		bac de rétention amovible pour rayonnage gerbable, volume de rétention 205 l, hauteur x largeur x profondeur 160 x 1290 x 1200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
200559		bac de rétention à poser pour rayonnage gerbable, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 260 x 1400 x 1280 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
200560		bac de rétention à poser pour rayonnage gerbable, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 260 x 2750 x 890 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
200561		bac de rétention à poser pour rayonnage gerbable, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 220 x 2750 x 1280 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
200627		robinet pour fûts, filetage 3/4", robinet en zinc, levier en acier, auto-fermant et verrouillable

Cela s'adapte aussi ...

147751		plateforme de rétention plate PE, pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 300 l, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1660 x 1260 mm, avec palette PE
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm