


## Broszura informacyjna

**12 49 23**

### Zapasowy ogranicznik długości do 12 42 / 52 195



- Ściąganie izolacji przewodów o przekroju w zakresie od 0,03 do 10,0 mm<sup>2</sup> bez dodatkowej regulacji
- Obcinak do drutu w dolnej części
- Uniwersalna geometria ostrza odznacza się dużą trwałością i żywotnością
- W pełni automatyczne dopasowywanie do popularnych jedno-, wielo- i cienkożyłowych przewodów z izolacją standardową w całym zakresie roboczym od 0,03 do 10,0 mm<sup>2</sup>
- Nie powoduje uszkodzeń przewodów
- Stalowe szczęki zaciskowe pewnie przytrzymują przewód, zabezpieczając pozostałą izolację przewodu przed uszkodzeniem
- Z obcinakiem do drutu w dolnej części do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych wielożyłowych o przekroju do 10 mm<sup>2</sup> oraz jednożyłowych o przekroju do 6 mm<sup>2</sup>
- Wyjątkowo precyzyjny mechanizm i bardzo mała waga
- Wymienny blok noży i ogranicznik długości
- Rękojeść ze strefą z miękkiego materiału zapewniającego pewny chwyt
- Korpus: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo

#### Ogólna

Nr art.	12 49 23
EAN	4003773057604
Waga	46 g
Wymiary	12 x 11 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*