

## Termékinformációk

# 34 22 130

## Precíziós-elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- A legfinomabb szerelési munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Simára köszörült megfogó felületek, finoman lekerekített élek
- Kb. 20%-kal kevesebb súly, mint a hagyományos elektronikai fogóknál
- Csavarozott csukló és gondosan gyártott csuklófelületek a teljes nyitási tartományban elérendő egyenletes, súrlódásmentes mozgás érdekében.
- Könnyű járású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitáshoz
- Ergonómiailag optimalizált markolatburkolatok
- Fél-kerek pófák
- Golyóscsapágy-krómacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Általános

Cikkszám	34 22 130
EAN	4003773061472
Fogó	barnított
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	61 g
Méreték	135 x 59 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

### Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	22,7 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	1,6 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Fejszélesség (A)	11,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

