

Termékinformációk

95 32 320

Kábelvágó

(racsnivel, 3-fokozatú)



AAA

- Robusztus. Kézre álló. Stabil.
- Innovatív fogaskoszorús hajtás.
- Max. 60 mm átmérőjű kábelekhöz.
- Rögzítettzár-hüvely tartófelülettel, amelyre vágásnál ráfektethető
- Egyszerű kezelés a csekély súly (825 g) és a kompakt kivitel (320 mm hossz) következtében - szűk helyeken is használható
- Egy- és kétkezes üzemmódban 60 mm átmérőig vág el Cu- és Al-kábeleket
- A precíziós köszörülésű edzett élek simán és tisztán, deformálódás nélkül vágják
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Innovatív, nagy áttételű háromfokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágás érdekében, egy- és kétkezes üzemmódban
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetékhez
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	95 32 320
EAN	4003773075172
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	825 g
Méret	320 x 149 x 30 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékű CU-kábelnél	600 mm ²
Vágási érték többvezetékű CU-kábelnél	Ø 60 mm
MCM	1.200

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



