



3-zijdige kiepbak

hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm, inhoud 0,6 m³, draagvermogen 1000 kg, onderbouw vorkloffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 140024



Kiepbak

met 3-zijdige kantelfunctie



3-zijdige kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm
- inhoud 0,6 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 230 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkloffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- zeefplaat en kraan 1"
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- onderbouw vorkloffen
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

baktype	Kiepbak	onderbouw	vorksloffen
inhoud	0,6 m ³	hoogte vorksloffen	80 mm
hoogte	890 mm	breedte vorksloffen	200 mm
lengte	1260 mm	afstand vorkkokers	600 mm
breedte	1010 mm	inrijdbreedte	600 mm
draagvermogen	1000 kg	kraan	zeefplaat // kraan 1"
materiaal	staal	stapelbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	nestbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	gelakt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	kleur	blauw // RAL 5012
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
uitvoering met kantelfunctie	Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	gewicht	230 kg
onderrijdbaar	ja		

Gerelateerde Producten

139869		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs