

Thurmetall

pc-kast BASIC

hoogte x breedte x diepte 1900 x 750 x 400 mm, uittrekbaar werkblad voor toetsenbord en muis in-/uitklapbaar, 4-voudige stekkerdoos, stekker uitvoering FR, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw

Artikelnummer: 146123



THURMETALL



Thurmetall Computerkast BASIC

Uitvoering FR

pc-kast

- hoogte x breedte x diepte 1900 x 750 x 400 mm
- constructie van staal
- uittrekbaar werkblad voor toetsenbord en muis in-/uitklapbaar
- 4-voudige stekkerdoos
- stekker uitvoering FR
- openslaande deur met venster
- 2 niveaus
- draagvermogen per niveau 60 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- onderbouw 4 zwenkwielen
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtblauw
type kast	pc-kast	kleur romp	duifblauw
type deur	vensterdeur	afsluitbaar	ja
hoogte	1900 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
breedte	750 mm	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
diepte	400 mm	greep	duwbeugel
kast uitrusting	legborden, energielijst	onderbouw	4 zwenkwielen
legborden / schappen aantal	2 stuks	materiaal	staal
draagvermogen legbord	60 kg	oppervlak legbord	verzinkt
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	oppervlak front	m. poedercoating
verrijdbaar	ja	oppervlak romp	m. poedercoating
land	uitvoering FR	gewicht	46,68 kg