

## RAU

### Verrijdbare werkbank

#### Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 2000 x 700 mm, tafelblad van beuken, met laklijfolie, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw met 2 zwenk- en 2 bokwielen



# RAU.



Artikelnummer: 148656



## RAU Werkbank Serie 8000

### Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 880 x 2000 x 700 mm
- bladdikte 40 mm
- tafelblad van beuken, met laklijfolie
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype tafel

vorm onderstel 4-voetonderstel

type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
uitvoering frame	4 wielen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	880 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	2000 mm	verrijdbaar	ja
diepte	700 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
dikte plaat	40 mm	banden	rubber
draagvermogen	450 kg	wiel-ø	125 mm
in hoogte verstelbaar	nee	wiellager	glijlager
elektrisch geleidend	nee	materiaal velg	polypropyleen
werkbank uitrusting	1 duwbeugel	levering	voorgemonteerd
materiaal plaat	beuken	garantie	10 jaar
oppervlak plaat	met laklijfolie	gewicht	65 kg